



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,AC1

HY10.6/15.H2.PUK Çok Fonksiyonlu Terazı

WK-311-1007



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar

- | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|
| Dosing | Labelling | Plus/Minus Control | Percent Weighing |
| Totalizing | Parts counting | Peak hold | Formulation |
| Newton unit measurement | Statistics | Checkweighing | GLP Procedures |
| Animal weighing | Differential weighing | Replaceable unit | Statistical Quality Control |
| Packaged Goods Control | ALIBI Memory | Transactions | |

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	6 / 15 kg
Minimum yük [Min]	40 / 100 g
Okuma için ruluęu [d]	2 / 5 g
Yasallařtırma birimi [e]	2 / 5 g

Metrolojik parametreler	
Dara aralığı	-15 kg
OIML sınıfı	III
Fiziksel parametreler	
Display	10,1" grafik renkli dokunmatik
Kablo uzunluğu	1,5 m
Tartım kefi boyutları	250x300 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	350x560x500 mm
Net ağırlık	10,54 kg
Brüt ağırlık	11,5 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 66 / 67 konstrüksiyon, IP 66 / 67 / 69 terminal
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2xRS232, 2xUSB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (dijital)
Opsiyonel arayüzler	modül Wi-Fi 802.11 b/g/n, modül Profibus (DP SLAVE), modül RS485, modül PROFINET (RJ45), analog çıkış modülü (4-20mA, 0-20mA, 0-10V), 12IN / 12OUT (İN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	-10 – +40 °C
Atmosferik nem	10% – 85% RH yoğunlaşma yok

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Aksesuarlar (Additional Fee)

AP2-4 Güç döngüsü çıkışı
RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)
Makaralı tabla versiyon
Transponder kart okuyucular
RS 232 Kabloları (Teraziler - ZEBRA Yazıcı)
Ağ kabloları (Teraziler - Ethernet)
Display
RS 232, RS 485 Kabloları
Barkod okuyucu
Etiket Yazıcısı

Tartım terminaleri için tutucular
Klavye
USB adaptör
Fiş yazıcı
F1 Kütle standardı - ayar odacısız silindirik ağırlıklar, setleri
USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)
Modülleri ek platformları
Ek modüller
RS 232 – USB Dönüştürücü

Yazılım (Additional Fee)

• E2R Tartım [WX-010-0099]
• Audit Trail Reader [WX-010-0186]
• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

• RAD Key [WX-010-0005]
• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
• R-Lab [WX-010-0080]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]