



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,AC1

# HY10.6/15.H2.PUK Çok Fonksiyonlu Terazı



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar

- Dosing
- Labelling
- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Differential weighing
- Replaceable unit
- Statistical Quality Control
- Packaged Goods Control
- ALIBI Memory
- Transactions

## Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler  |            |
|--------------------------|------------|
| Maksimum yük [Max]       | 6 / 15 kg  |
| Minimum yük [Min]        | 40 / 100 g |
| Okuma için ğruluđu [d]   | 2 / 5 g    |
| Yasallařtırma birimi [e] | 2 / 5 g    |

| Metrolojik parametreler |   |
|-------------------------|---|
| Dara aralığı            | -15 kg  |
| OIML sınıfı             | III   |
| Fiziksel parametreler   |   |
| Display                 | 10,1" grafik renkli dokunmatik  |
| Kablo uzunluğu          | 1,5 m   |
| Tartım kefesı boyutları | 250x300 mm  |
| Ambalaj boyutları       | 350x560x500 mm  |
| Net ağırlık             | 10,54 kg  |
| Brüt ağırlık            | 11,5 kg   |
| Konstrüksiyon           |   |
| IP Sınıfı               | IP 68 konstrüksiyon, IP 68 (1h max)/69 terminal   |
| Haberleşme arayüzler    |   |
| Haberleşme arayüzü      | 2xRS232, 2xUSB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (dijital)  |
| Opsiyonel arayüzler     | modül Wi-Fi 802.11 b/g/n, modül Profibus (DP SLAVE), modül RS485, modül PROFINET (RJ45), analog çıkış modülü (4-20mA, 0-20mA, 0-10V), 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC) |
| Elektrik parametreleri  |   |
| Güç kaynağı             | 100 – 240 V AC 50/60 Hz   |
| Çevresel koşullar       |   |
| Çalıştırma sıcaklığı    | -10 – +40 °C  |
| Atmosferik nem          | 10% – 85% RH yoğunlaşma yok   |

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Aksesuarlar

RS 232 cables (scale - printer)  
Makaralı tabla versiyon  
Transponder kart okuyucular  
RS 232 cables (scale - ZEBRA printer)  
RS 232 cables (scale - Ethernet)  
Display  
RS 232, RS 485 cables  
Barkod okuyucu  
Etiket Yazıcısı

Tartım terminalleri için tutucular  
Klavye  
USB adaptör  
Fiş yazıcı  
F1 Kütle standardı - ayar odacısız silindirik ağırlıklar, setleri  
USB kablo (terazi-Epson yazıcı)  
Modülleri ek platformları  
Ek modüller  
RS 232 – USB Converter

## Yazılım

• E2R Tartım [WX-010-0099]  
• E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]  
• Audit Trail Reader [WX-010-0186]  
• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]  
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

• E2R PGC [WX-010-0051]  
• RAD Key [WX-010-0005]  
• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]  
• R-Lab [WX-010-0080]  
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]