



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,AEJ

5Y.50.PM.KB Kütle Karşılaştırıcı



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
E1	-
E2	-
F1	-
F2	50 kg
M1	10 kg ÷ 50 kg
M2	5 kg ÷ 50 kg
Maksimum yük [Max]	51 kg
Okuma up doğruluğu [d]	100 mg
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	70 mg
Standart tekrarlanabilirlik [Max]	100 mg
Permissible repeatability	150 mg
Eksantriklik (test edilmiş yük)	1d / 2 mm
Elektrik kompanzasyon aralığı	0 ÷ 51 kg
Kararlılık süresi	3 s
Ayarlama	internal

Fiziksel parametreler

Display	10" graphic colour touchscreen
Tartım kefesi boyutları	302×252 mm
Weighing device dimensions	370×280×150 mm
Kontrol cihazı boyutları	249×170×72 mm
Ambalaj boyutları	520×520×280 mm
Net ağırlık	12 kg
Brüt ağırlık	14,2 kg

Haberleşme arayüzler

Haberleşme arayüzü	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
--------------------	--

Çevresel koşullar

Çalıştırma sıcaklığı	+10 ÷ +40 °C
Çalışma sıcaklığı değişim hızı	±2°C/12h
Atmosferik nem	30% ÷ 70%
Atmosferik nem değişim hızı	±10%/4h

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Aksesuarlar

RFID etiketleri
Ek modüller
Koruyucu kapak
Barkod okuyucu
Hassa terazi muhafaza çantası
Antivibrasyon masaları
RS 232, RS 485 cables

Etiket Yazıcısı
THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi
Fiş yazıcı
Parmak izi okuyucu
RS 232, RS 485 Kabloları
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

Yazılım

• RAD Key [WX-010-0005]
• RMCS System Kalibrasyon Süreci Ağ Yönetimi [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]

Cihaz boyutları



PM 4Y.KB