




# H315.4N.600/1500.H2.LD Paslanmaz Çelik Rampalı Kantar

WP-234-1010



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit measurement



Animal weighing

## Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Maksimum yük [Max]      | 600 / 1500 kg        |
| Minimum yük [Min]       | 4 kg                 |
| Okuma için ruluęu [d]  | 200 / 500 g          |
| Dara aralıęı            | -1500 kg             |
| OIML sınıfı             | III                  |
| Fiziksel parametreler   |                      |
| Display                 | LCD (aydınlatma ile) |
| Kablo uzunluęu          | 3 m                  |

| Fiziksel parametreler      |  |
|----------------------------|--|
| Tartım kefesi boyutları    | 1100×1200 mm   |
| Ambalaj boyutları          | 1640×1590×580 mm   |
| Net ağırlık                | 175 kg   |
| Brüt ağırlık               | 300 kg   |
| Konstrüksiyon              |  |
| IP Sınıfı                  | IP 66 / 69 konstrüksiyon, IP 66 / 67 / 69 terminal                     |
| Haberleşme arayüzler       |  |
| Haberleşme arayüzü         | RS232, USB   |
| Opsiyonel arayüzler        | RS232 veya RS485 veya 4IN/4OUT veya Ethernet veya analog çıkış 4-20 mA |
| Elektrik parametreleri     |  |
| Güç kaynağı                | 100 – 240 V AC 50/60 Hz  |
| Opsiyonel güç kaynağı      | dahili batarya   |
| Batarya ile çalışma süresi | max 7h   |
| Çevresel koşullar          |  |
| Çalıştırma sıcaklığı       | -10 – +40 °C   |
| Atmosferik nem             | 10% – 85% RH yoğunlaşma yok  |



Additional fee for verification



## Aksesuarlar (Additional Fee)

RS 232 cables (scale - printer)  
Display  
RS 232 cables (scale - Ethernet)  
RS 232, RS 485 cables  
Güç adaptörü  
RS 232 – Ethernet Converter

USB adaptör  
Fiş yazıcı  
USB kablo (terazi-Epson yazıcı)  
Tartım terminaleri için tutucular  
RS 232 – USB Converter  
RS 232, RS 485 Kabloları

## Yazılım (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
• R-Lab [WX-010-0080]

• R Panel [WX-010-0187]  
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

## Cihaz boyutları



|                    | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| H315.4N.150.H1.LD  | 840    | 860    | 45     | 426    |
| H315.4N.300.H1.LD  | 840    | 860    | 45     | 426    |
| H315.4N.600.H1.LD  | 840    | 860    | 45     | 426    |
| H315.4N.150.H2.LD  | 1100   | 1200   | 45     | 426    |
| H315.4N.300.H2.LD  | 1100   | 1200   | 45     | 426    |
| H315.4N.600.H2.LD  | 1100   | 1200   | 45     | 426    |
| H315.4N.300.H3.LD  | 1200   | 1500   | 45     | 426    |
| H315.4N.600.H3.LD  | 1200   | 1500   | 45     | 426    |
| H315.4N.1500.H2.LD | 1100   | 1200   | 52     | 476    |
| H315.4N.1500.H3.LD | 1200   | 1500   | 52     | 476    |
| H315.4N.300.H4.LD  | 1500   | 1500   | 52     | 476    |
| H315.4N.600.H4.LD  | 1500   | 1500   | 52     | 476    |
| H315.4N.1500.H4.LD | 1500   | 1500   | 52     | 476    |