



More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,AJQ

Balance CY10.30/60.C2.K.M3.CPP



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonctions



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



IR sensors



Animal weighing



Statistical Quality Control



Packaged Goods Control



Wi-Fi

Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques | |
|-----------------------------|-------------|
| Capacité maximale [Max] | 30 / 60 kg |
| Capacité minimale [Min] | 200 / 400 g |
| Précision de lecture | 10 / 20 g |
| Échelon de légalisation [e] | 10 / 20 g |
| Étendue de tare | -60 kg |
| Temps de stabilisation | 2 s |
| Ajustage | externe |

| Paramètres métrologiques | |
|---|--|
| Classe de précision OIML | III |
| Paramètres physiques | |
| Système de nivellement | manuel |
| Afficheur | 10" graphique couleurs écran tactile |
| Longueur de câble | 2,5 m |
| Dimension du plateau | 400×500 mm |
| Dimensions de colis | 720×620×210 mm |
| Masse nette | 12,1 kg |
| Masse brute | 14,1 kg |
| Construction | |
| Degré de protection | IP 43 |
| Boîtier | métal + ABS |
| Interface de Communication | |
| Interface de Communication | 2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| Paramètres électriques | |
| Alimentation | 12 – 15 V DC |
| La consommation d'énergie | 1 A |
| Conditions environnementales | |
| Température du travail | -10 – +40 °C |
| Température de stockage | -25 – +70 °C |
| Multi - étendue | Oui |
| Utilitaire features | |
| Nombre maximal de plate-formes desservies | max.2 |

Temps de stabilisation dépend de conditions externes et de la dynamique du placement d'un poids sur le plateau; déterminé pour le profil FAST.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



Accessoires

MediaBox

Platesformes en acier pulvérisé

Tag RFID

Alimentateurs

Modules de plateforme supplémentaires

Platesformes en acier pulvérisé

Modules complémentaires

Platesformes dans les boîtiers en plastique

Écran de protection anti-poussière

Lecteurs de code-barres

Imprimantes d étiquettes

Câbles RS 232, RS 485

Supports, Statifs, bras-supports

Lecteur d'empreintes digitales

Convertisseur RS 232 – USB

Imprimante de tickets de caisse

Imprimante de tickets de caisse

Software

- E2R Pesages [WX-010-0099]
- E2R Registre [WX-010-0038]
- Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]
- Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]
- E2R CPP [WX-010-0051]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

Dimensions d'appareil

