



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,AJQ

CY10.30/60.C2.K.M3.PUK Terazı



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



IR sensors



Animal weighing



Statistical Quality Control



Packaged Goods Control



Wi-Fi

Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler | |
|--------------------------|-------------|
| Maksimum yük [Max] | 30 / 60 kg |
| Minimum yük [Min] | 200 / 400 g |
| Okuma için ğruluđu [d] | 10 / 20 g |
| Yasallaştırma birimi [e] | 10 / 20 g |
| Dara aralıđı | -60 kg |
| Kararlılık süresi | 2 s |
| Ayarlama | harici |

Metrolojik parametreler

OIML sınıfı III

Fiziksel parametreler

Tesviye sistemi manuel
Display 10" grafik renkli dokunmatik
Kablo uzunluğu 2,5 m
Tartım kefesi boyutları 400x500 mm
Ambalaj boyutları 720x620x210 mm
Net ağırlık 12,1 kg
Brüt ağırlık 14,1 kg

Konstrüksiyon

IP Sınıfı IP 43
Dava metal + ABS

Haberleşme arayüzler

Haberleşme arayüzü 2xUSB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot

Elektrik parametreleri

Güç kaynağı 12 – 15 V DC
Güç tüketimi 1 A

Çevresel koşullar

Çalıştırma sıcaklığı -10 – +40 °C
Depolama sıcaklığı -25 – +70 °C
Çok kademeli EVET

Fonksiyonel özellikler

Maksimum platform sayısı max.2

Kararlılık süresi dış koşullara ve kefeye yük yerleştirme dinamiklerine bağlıdır; FAST profili için belirtilmiştir.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



Aksesuarlar

MediaBox
Platformları celik toz boyalı
RFID etiketleri
Güç adaptörü
Modülleri ek platformları
Platformları celik toz boyalı
Ek modüller
Plastik gövdeli tartım platformları
Koruyucu kapak

Barkod okuyucu
Etiket Yazıcısı
RS 232, RS 485 Kabloları
Tartım terminaleri için tutucular
Parmak izi okuyucu
RS 232 – USB Converter
Fiş yazıcı
Fiş yazıcı

Yazılım

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

- E2R PGC [WX-010-0051]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

Cihaz boyutları

