



radwag.com



More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,ALC

PT0020.10 ケーブル

WX-013-0137



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

概要

RS 232 ケーブル: はかり (PUE H315, PUE 5 表示器) - コンピュータ接続用.

ケーブル長さ: 10 m カスタマイズ可能なケーブル長 (追加料金): 2 m, 5 m

対応機種:

PUE 5.15 (5.19) ターミナル対応はかり PUE 5.15 (5.19) ターミナル PUE H315 ターミナル対応はかり PUE H315 ターミナル

互換性あり (Additional Fee)

H315 HR 防水型プラットフォームスケール
HX7 H ステンレス製多機能はかり
HX7.4N H 多機能ステンレス製ランプスケール
HX7.4C 多機能プラットフォームスケール
HX7 HR 多機能はかり

HX7 多機能はかり
HX7.4 H/Z
多機能ステンレス製プラットフォームスケール (ピットタイプ)
H315 4N.H.LD ステンレス製ランプスケール
HX7.4 H 多機能ステンレス製プラットフォームスケール

HY10.HRP.H ステンレス製高分解能はかり
HX7.4P2 H 多機能ステンレス製ビームスケール
TMX H ステンレス製多機能はかり
TMX 多機能はかり
H315 4H ステンレス製プラットフォームスケール
H315 4P2.H ステンレス製ビームスケール
HX7.4N H.LD 多機能ステンレス製ランプスケール
DWT/RC/HYF 重量チェッカー
H315 H 防水型プラットフォームスケール
HX7.4P H 多機能ステンレス製パレットスケール
HY10 多機能はかり
通信モジュール
HY10 H ステンレス製多機能はかり
H315.4 H/Z
ステンレス製プラットフォームスケール、ピットバージョン
H315 4N.H ステンレス製ランプスケール
HY10.HRP 高分解能はかり

HX7.4P2 多機能ビームスケール
PGC用HY10.Hスケール
H315 4C プラットフォームスケール
H315 2K オーバーヘッドトラックスケール
H315 4P.H ステンレス製パレットスケール
H315 4I.S 家畜用はかり
PUE HX7 計量ターミナル
PUE 5 計量ターミナル
DWR/H 重量チェッカー
H315 4I.H ステンレス製家畜用はかり
DWM H2 重量チェッカー
PUE H315 計量ターミナル
HX7.4P 多機能パレットスケール
DWM 重量チェッカー
DWT/RC/HY 重量チェッカー
ローラースケール
H315 ステンレス製オーバーヘッドトラックスケール