



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,AQG

Rama do zagłębienia wagi 3000 H8/9 w podłożu



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry fizyczne

Wymiar szalki	1200×1500 mm
---------------	--------------



Pasuje do

Wielofunkcyjna waga platformowa HX7.4C
 Waga platformowa nierdzewna H315 4H

Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna HX7.4 H
 Waga platformowa H315 4C