



More information on the website  
[radwag.com/es/info,w1,ARS](http://radwag.com/es/info,w1,ARS)

# Susceptómetro SM-MYA 5.5Y



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
E1 Rango de calibración	2 g ÷ 50 kg
E2 Rango de calibración	2 g ÷ 50 kg
F1 Rango de calibración	2 g ÷ 50 kg
F2 Rango de calibración	2 g ÷ 50 kg
Maxima capacidad [Max]	50 kg
Legibilidad [d]	1 µg
Tiempo de estabilización	10 s
Calibración	interna (automatica)
Rango de calibración	2g÷50kg
Parámetros físicos	
Pantalla	10" gráfico color pantalla táctil
Puerta de la cámara de pesaje	automáticos
Dimensión de platillo	ø300 mm
Dimensiones de aparato	525×350×250 mm
Dimensiones de embalaje	950×750×750 mm

Paramètros físicos	
Masa neta	26 kg
Masa bruta	36 kg
Interface de comunicación	
Conectividad	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	+15 ÷ +30 °C
Ritmo de cambios de temperatura de trabajo	±0,5°C/12h (±0,3°C/4h)
Humedad relativa de aire	40% ÷ 60%
Ritmo de cambios de humedad relativa	± 2 % / 4 h
Construcción	
Chasis	material ABS
Components and software	
Procesador	2×1 GHz
Memoria	RAM 256 MB DDR2, 16GB - microSD

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accesorios

Etiqueta RFID  
Mesas antivibratil  
Módulos adicionales  
Protecciones de seguridad

THBR 2.0 - Indicador de condiciones de ambiente  
Cables RS 232, RS 485  
Impresoras de recibos  
Lector de huellas dactilares

## Programas

• RMCS System Network Management of Calibration Process [WX-010-0048]