



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,ASC

XA 110.5Y.F Analitik Terazı



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Autotest



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Newton unit
measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



GLP
GLP Procedures



Animal weighing



Pipettes Calibration



Air density correction



Differential weighing



Ambient conditions
monitoring



Replaceable unit



Statistical Quality Control



ALIBI Memory



Wi-Fi

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max] 110 g

Minimum yük [Min] 1 mg

Okuma up doğruluğu [d] 0,01 mg

Yasallaştırma birimi [e] 1 mg

Metrolojik parametreler	
Dara aralığı	-110 mg
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	0,007 mg
Standart tekrarlanabilirlik [Max]	0,02 mg
Minimum standart ağırlığı (USP)	14 mg
Minimum standart ağırlığı (U=1%, k=2)	1,4 mg
Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [5% Max]	0,01 mg
Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [Max]	0,03 mg
Doğrusallık	±0,06 mg
Eksantrik yük sapması	0,06 mg
Duyarlık ofseti	$2 \times 10^{-6} \times R_t$
Hassasiyet kararlılığı	$1 \times 10^{-6} / \text{Year} \times R_t$
Kararlılık süresi	5 s (30 s for filters)
Ayarlama	internal (automatic)
OIML sınıfı	I
Duyarlık sıcaklık kayması	$1 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C} \times R_t$
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	semi-automatic - LevelSENSING
Display	10" graphic colour touchscreen
Tartım odası kapısı	manuel
Kiti bileşenleri	Analytical Balance, weighing pan, weighing pan for filters, weighing pan shield, centring ring, bottom cover, brush, fabric dust cover, power supply.
Tartım kefi boyutları	210x254 mm for filters + ø90 mm open-work pan + ø85 mm standard pan (option)
Ambalaj boyutları	865x510x690 mm
Net ağırlık	12,7 kg
Brüt ağırlık	25 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2xUSB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balance: 12 – 15V DC 1,1A max
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+10 ÷ +50 °C

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



Aksesuarlar

MediaBox
RFID etiketleri
Antivibrasyon masaları
Güç adaptörü
RS 232, RS 485 cables
Yoğunluk belirleme kiti
Ek modüller
Profesyonel tartım masaları
Koruyucu kapak
Barkod okuyucu

Etiket Yazıcısı
THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi
RS 232, RS 485 Kabloları
Koruyucu kapak
Under-pan weighing
Antistatik iyonizer
Fiş yazıcı
Parmak izi okuyucu
RS 232 – USB Converter
Under-pan weighing

Yazılım

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

- E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

Cihaz boyutları

