



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,ASC

## XA 110.5Y.F Analitik Terazı



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Fonksiyonlar



Autotest



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Newton unit  
measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



Under-pan weighing



GLP Procedures



Animal weighing



Air density correction



Differential weighing



Ambient conditions  
monitoring



Replaceable unit



Statistical Quality Control



ALIBI Memory



Wi-Fi

### Teknik Veriler

#### Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max] 110 g

Minimum yük [Min] 1 mg

Okuma için ğruluđu [d] 0,01 mg

Yasallaştırma birimi [e] 1 mg

Metrolojik parametreler	
Dara aralığı	-110 mg
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	0,007 mg
Standart tekrarlanabilirlik [Max]	0,02 mg
Minimum standart ağırlığı (USP)	14 mg
Minimum standart ağırlığı (U=1%, k=2)	1,4 mg
Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [5% Max]	0,01 mg
Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [Max]	0,03 mg
Doğrusallık	±0,06 mg
Eksantrik yük sapması	0,06 mg
Duyarlık ofseti	$2 \times 10^{-6} \times R_t$
Hassasiyet kararlılığı	$1 \times 10^{-6} / Yıl \times R_t$
Kararlılık süresi	5 s (30 s filtreler için)
Ayarlama	dahili (otomatik)
OIML sınıfı	I
Duyarlılık sıcaklık kayması	$1 \times 10^{-6} / ^\circ C \times R_t$
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	yarı otomatik – LevelSENSING
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Tartım odası kapısı	manuel
Kiti bileşenleri	Analitik Teraziler, tartım kefesini, tartım kefesini filtreler için, tartım kefesini kapağı, merkezleme halkası, alt kapak, fırça, kumaş kapak, güç adaptörü.
Tartım kefesini boyutları	210x254 mm filtreler için + ø90 mm açık iş + ø85 mm tam (opsiyon)
Ambalaj boyutları	865x510x690 mm
Net ağırlık	12,7 kg
Brüt ağırlık	25 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Haberleşme arayüzleri	
Haberleşme arayüzü	2xUSB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Teraziler: 12 – 15V DC 1,1A max
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+10 – +50 °C

**Tekrarlanabilirlik**, kütle standardının 10 yerleşmesinin standart sapması olarak ifade edilir.

**Kararlılık süresi** dış koşullara ve kefeye yük yerleştirme dinamiklerine bağlıdır; FAST profili için belirtilmiştir.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



## Aksesuarlar

MediaBox  
RFID etiketleri  
Antivibrasyon masaları  
Güç adaptörü  
RS 232, RS 485 cables  
Yoğunluk belirleme kiti  
Ek modüller  
Profesyonel tartım masaları  
Koruyucu kapak  
Barkod okuyucu

Etiket Yazıcısı  
THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi  
RS 232, RS 485 Kabloları  
Koruyucu kapak  
Panel altı tartım  
Antistatik iyonizer  
Fiş yazıcı  
Parmak izi okuyucu  
RS 232 – USB Converter  
Panel altı tartım

## Yazılım

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

- E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

## Cihaz boyutları

