



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,AUX

## WPY 15/30.F1.K.PGC Terazi



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Fonksiyonlar

- Dosing
- Labelling
- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- IR sensors
- Animal weighing
- Differential weighing
- Packaged Goods Control
- ALIBI Memory

### Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	15 / 30 kg
Minimum yük [Min]	100 / 200 g
Okuma up doğruluğu [d]	5 / 10 g
Dara aralığı	-30 kg
OIML sınıfı	III

Fiziksel parametreler	
Display	5,7" Resistiv-Farb-Touchscreen
Tartım kefi boyutları	300x300 mm
Ambalaj boyutları	570x390x170 mm
Kablo uzunluđu	1 m
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2xRS232, 2xUSB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi
Elektrik parametreleri	
Güç kaynađı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	-10 ÷ +40 °C
Atmosferik nem	10% ÷ 85% RH no condensation

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Aksesuarlar

Transponder kart okuyucular  
Güç adaptörü  
RS 232 cables (scale - printer)  
Çakmak prizine uygun besleme kabloları  
Antivibrasyon masaları  
Barkod okuyucu  
RS 232, RS 485 cables  
Etiket Yazıcısı  
Display  
Giriş/Çıkış kabloları

Klavye  
Tartım terminaleri için tutucular  
Fiş yazıcı  
F1 Kütüphane standardı - ayar odacısız silindirik ağırlıklar, setleri  
AP2-1 Güç döngüsü çıkışı  
RS 232, RS 485 Kabloları  
Modülleri ek platformları  
RS 232 – USB Converter  
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

## Yazılım

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

- E2R PGC [WX-010-0051]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]