



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,AUX

WPY 15/30.F1.K.PGC Terazi



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Dosing



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit
measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



Animal weighing



Differential weighing



Packaged Goods Control



ALIBI Memory

Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler | |
|-------------------------|-------------|
| Maksimum yük [Max] | 15 / 30 kg |
| Minimum yük [Min] | 100 / 200 g |
| Okuma up doğruluğu [d] | 5 / 10 g |
| Dara aralığı | -30 kg |
| OIML sınıfı | III |

| Fiziksel parametreler | |
|------------------------|---|
| Display | 5,7" Resistiv-Farb-Touchscreen |
| Tartım kefi boyutları | 300x300 mm |
| Ambalaj boyutları | 570x390x170 mm |
| Kablo uzunluđu | 1 m |
| Haberleşme arayüzler | |
| Haberleşme arayüzü | 2xRS232, 2xUSB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi |
| Elektrik parametreleri | |
| Güç kaynađı | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Çevresel koşullar | |
| Çalıştırma sıcaklığı | -10 ÷ +40 °C |
| Atmosferik nem | 10% ÷ 85% RH no condensation |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Aksesuarlar

Transponder kart okuyucular
Güç adaptörü
RS 232 cables (scale - printer)
Çakmak prizine uygun besleme kabloları
Antivibrasyon masaları
Barkod okuyucu
RS 232, RS 485 cables
Etiket Yazıcısı
Display
Giriş/Çıkış kabloları

Klavye
Tartım terminaleri için tutucular
Fiş yazıcı
F1 Kütüphane standardı - ayar odacısız silindirik ağırlıklar, setleri
AP2-1 Güç döngüsü çıkışı
RS 232, RS 485 Kabloları
Modülleri ek platformları
RS 232 – USB Converter
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

Yazılım

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

- E2R PGC [WX-010-0051]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]