



More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,AUZ

UMA 5.5Y Automatic Mass Comparator

WL-415-0004



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ	
E0 校正範囲	1 mg – 5 g
E1 校正範囲	1 mg – 5 g
E2 校正範囲	1 mg – 5 g
F1 校正範囲	1 mg – 5 g
F2 校正範囲	1 mg – 5 g
最大ひょう量 [Max]	6,1 g
最小表示 [d]	0,0001 mg
標準繰り返し性 [5% Max]	0,2 µg
標準繰り返し性 [Max]	0,4 µg
許容繰り返し性	0,6 µg
偏置 (試験荷重)	0 µg
電気補償範囲	0 – 6,1 g
安定化時間	30 s
調整	着脱式アダプター (着脱式アダプター)

物理的パラメータ	
ディスプレイ	10" メンブレン式 + バッテリー 赤外線式
計量皿寸法	ø20 mm
計量装置の寸法	950×590×540 mm
制御デバイスの寸法	460×250×195 mm
梱包寸法	1200×800×1281 mm
正味重量	102,5 kg
総重量	183,5 kg
内部分銅	-
外部分銅	-
マガジン位置	36
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
電気的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz
環境条件	
動作温度	+15 – +30 °C
動作温度変化率	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
相対湿度	40% – 60%
相対湿度変化率	±5% / 12 h (3% / 4 h)

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.




アクセサリ (Additional Fee)

RFIDタグ	THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター
防振台	レシートプリンタ
追加モジュール	指紋リーダー
天秤用保護カバー	RS 232、RS 485 ケーブル
バーコードスキャナ	RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
RS 232、RS 485 ケーブル	



ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]	• RMCS Lite [WX-010-0164]
• RMCS 校正プロセスのシステムネットワーク管理 [WX-010-0048]	


デバイスの寸法



UMA-100, UMA-1000



UMA-control unit



UMA-5

