



More information on the website  
radwag.com/it/info,w1,AZ4

# Terminale di pesata PUE C32



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni



Labelling



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Newton unit measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



GLP Procedures



Replaceable unit



ALIBI Memory

## Specifiche

### Parametri fisici

Display	5" graphic colour
Device dimensions	206×140×71 mm
Dimensioni del pacco	300×250×130 mm
Peso netto	0,7 kg
Peso lordo	0,94 kg

### Costruzione

Punteggio IP	IP 43
--------------	-------

Costruzione	
Struttura	ABS plastic
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi
Parametri elettrici	
Alimentatore	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore opzionale	internal rechargeable battery
Tempo operativo delle batterie	operation time up to 5 h
Parametri metrologici	
Quantita massima di unita verificate	6000 e
Minimum volatge per verification unit	0,4 μV
Maximum volatge per verification unit	3,25 μV
Impedenza della cella al carico minimo	50 Ω
Maximum load cell impedance	1200 Ω
Tensione di eccitazione della cella di carico	5V DC
Incremento massimo del segnale	39 mV
Connessione di celle di carico	4 or 6 wires + shield
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	-10 – +40 °C
Multi scala	YES
Caratteristiche operative	
Numero massimo di piattaforme	1

\* - esecuzione opzionale

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Compatibile con

Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere  
 Display  
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti ZEBRA)  
 Alimentatore  
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)  
 Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere  
 Piattaforme con struttura in materiale plastico  
 cavo USB (connessione bilance - stampanti)  
 Lettore di codici a barre

Cavo seriale RS 232, RS 485  
 stampanti per etichette  
 Display  
 Tastiera, interruttori esterni  
 Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio  
 Moduli aggiuntivi  
 Stampanti di ricevuta  
 Cavo seriale RS 232, RS 485

## Software

- RAD Key [WX-010-0005]
- „Alibi Reader” PC Software [WX-010-0114]
- Software „Development Studio” RADWAG [WX-010-0104]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- E2R Weighing Records [WX-010-0038]

## Device dimensions

