



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,AZ4

## PUE C32 tartım terminali



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Fonksiyonlar



Labelling



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Newton unit  
measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



GLP Procedures



Replaceable unit



ALIBI Memory

### Teknik Veriler

#### Fiziksel parametreler

Display	5" grafik renkli
Cihaz boyutları	206×140×71 mm
Ambalaj boyutları	300×250×130 mm
Net ağırlık	0,7 kg
Brüt ağırlık	0,94 kg

#### Konstrüksiyon

IP Sınıfı	IP 43
-----------	-------

<b>Konstrüksiyon</b>	
Dava	ABS plastik
<b>Haberleşme arayüzler</b>	
Haberleşme arayüzü	2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (dijital), Wi-Fi
<b>Elektrik parametreleri</b>	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Opsiyonel güç kaynağı	dahili batarya
Batarya ile çalışma süresi	5 saate kadar sürekli çalışma
<b>Metrolojik parametreler</b>	
Maximum quantity of verification units	6000 e
Doğrulama birimi başına minimum voltaj	0,4 µV
Doğrulama birimi başına maksimum voltaj	3,25 µV
Minimum load cell impedance	50 Ω
Yük hücresi maksimum empedansı	1200 Ω
Yük hücresi besleme gerilimi	5V DC
Maximum increase of signal	39 mV
Yük hücresi bağlantısı	4 veya 6 kablolar + kalkan
<b>Çevresel koşullar</b>	
Çalıştırma sıcaklığı	-10 ÷ +40 °C
Çok kademeli	EVET
<b>Fonksiyonel özellikler</b>	
Maksimum platform sayısı	1

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## İle uyumlu

Platformları celik toz boyalı  
Display  
RS 232 cables (scale - ZEBRA printer)  
Güç adaptörü  
RS 232 cables (scale - printer)  
Platformları celik toz boyalı  
Plastik gövdeli tartım platformları  
USB kablo (terazi-Epson yazıcı)  
Barkod okuyucu

RS 232, RS 485 cables  
Etiket Yazıcısı  
Display  
Klavye  
Tartım terminaleri için tutucular  
Ek modüller  
Fiş yazıcı  
RS 232, RS 485 Kabloları

## Yazılım

- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]

## Cihaz boyutları

