




Wyświetlacz wielkogabarytowy WVG-2/3



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Długość przewodu	3 (max 10) m
Wysokość znaków	112 mm
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 66 / IP 67
Parametry fizyczne	
Wymiary opakowania	750×280×120 mm
Masa netto	5,5 kg
Masa brutto	7 kg

Pasuje do

Waga platformowa wodo i kwasoodporna H315 HR
Waga platformowa nierdzewna H315 4H
Wagi płozowe nierdzewne H315 4P2.H
Waga platformowa wodoodporna H315 H
Waga platformowa nierdzewna zagłębiana H315.4 H/Z
Waga najazdowa nierdzewna H315 4N.H

Waga najazdowa nierdzewna H315 4N.H.LD
Wagi kolejkowe H315 2K
Wagi paletowe nierdzewne H315 4P.H
Wagi inwentarzowe H315 4I.S
Wagi inwentarzowe nierdzewne H315 4I.H
Wagi kolejkowe nierdzewne H315

Wymiary urządzenia

