



More information on the website  
radwag.com/it/info,w1,B17

# Bilancia di precisione CY10.3/6.D2.K



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## funzioni

-  Autotest
-  Dosing
-  Percent Weighing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  IR sensors
-  GLP Procedures
-  Animal weighing
-  Pipettes Calibration
-  Air density correction
-  Density determination
-  Differential weighing
-  Ambient conditions monitoring
-  Statistical Quality Control
-  Packaged Goods Control
-  ALIBI Memory
-  Wi-Fi

## Foglio di calcolo

### Parametri metrologici

Capacità massima [Max]	3/6 kg
Pesata minima	-

Parametri metrologici	
Accuratezza	0,05/0,1 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	-
Intervallo di tara	-6 kg
Ripetibilita	0,3 g
Linearita	±0,1 g
Tempo di stabilizzazione	3 s
Calibrazione	external
Classe OIML	-
Parametri fisici	
Sistema di livellamento	manualny
Display	10" graphic colour touchscreen
Dimensioni del piatto di pesata	195×195 mm
Dimensioni del pacco	530×310×150 mm
Peso netto	3,7 kg
Peso lordo	4,6 kg
Lunghezza del cavo	1 m
Costruzione	
Punteggio IP	IP 43
Struttura	steel + ABS
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parametri elettrici	
Alimentatore	12÷15V DC
Consumo di energia	1A
Environmental conditions	
Temperatura di lavoro	+15 ÷ +30 °C
Temperatura di stoccaggio	-25 ÷ +70 °C
Umidita atmosferica	10% ÷ 80% RH no condensation

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accessori

### MediaBox

Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere  
Tag RFID

### Alimentatore

Moduli aggiuntivi della piattaforma

Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere

Moduli aggiuntivi

Piattaforme con struttura in materiale plastico

### Capottina protettiva per bilance

Lettoce di codici a barre

Cavo seriale RS 232, RS 485

stampanti per etichette

Cavo seriale RS 232, RS 485

Lettoce di impronte digitali

RS 232 – USB Converter

Stampanti di ricevuta

## Software

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- E2R Weighing Records [WX-010-0038]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]