



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,B3G

PUE HX7 tartım terminali



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Replaceable unit



ALIBI Memory

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
OIML sınıfı	III
Maximum quantity of verification units	6000 *
Doğrulama birimi başına minimum voltaj	0,4 μ V
Doğrulama birimi başına maksimum voltaj	3,25 μ V
Minimum load cell impedance	50 Ω
Yük hücresi maksimum empedansı	1200 Ω
Yük hücresi besleme gerilimi	5V DC
Maximum increase of signal	19,5 mV
Yük hücresi bağlantısı	4 or 6 wires + shield

Fiziksel parametreler	
Display	7" graphic colour
Cihaz boyutları	340×231×120 mm
Ambalaj boyutları	370×310×220 mm
Net ağırlık	4,7 kg
Brüt ağırlık	4,86 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 66 / IP 68
Klavye	membrane
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus RTU
Opsiyonel arayüzler	USB (M12 4P), Ethernet, module RS485, module RS232, module Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RRJ45), EtherNet/IP (RRJ45), 12 IN, 12 OUT, 4-20mA, 0-10V
Elektrik parametreleri	
Maksimum güç tüketimi	25 W
Opsiyonel güç kaynağı	internal rechargeable battery
Batarya ile çalışma süresi	max 7h
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	-10 ÷ +40 °C
Depolama sıcaklığı	-10 ÷ +50 °C
Atmosferik nem	10% ÷ 80% RH no condensation
Fonksiyonel özellikler	
Maksimum platform sayısı	max 2 (1× standard + 1× option)



İle uyumlu

Paslanmaz çelik platformları
Platformları çelik toz boyalı
Paslanmaz çelik platformları
RS 232 cables (scale - printer)
RS 232 cables (scale - ZEBRA printer)
Açılır tavalı paslanmaz çelik platformlar
RS 232, RS 485 cables
Platformları çelik toz boyalı
Paslanmaz çelik rampa platformları
Display
Plastik gövdeli tartım platformları
Güç adaptörü

Ek modüller
USB kablo (terazi-Epson yazıcı)
Giriş/Çıkış kabloları
Barkod okuyucu
LD kaldırma sistemli Paslanmaz çelik rampa platformları
Etiket Yazıcısı
Tartım terminaleri için tutucular
Klavye
USB adaptör
Fiş yazıcı
Modülleri ek platformları
RS 232 – USB Converter

Yazılım

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

- E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

Cihaz boyutları

