



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,B3G

## PUE HX7 tartım terminali



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Replaceable unit



ALIBI Memory

## Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
OIML sınıfı	III
Maximum quantity of verification units	6000 *
Doğrulama birimi başına minimum voltaj	0,4 $\mu$ V
Doğrulama birimi başına maksimum voltaj	3,25 $\mu$ V
Minimum load cell impedance	50 $\Omega$
Yük hücresi maksimum empedansı	1200 $\Omega$
Yük hücresi besleme gerilimi	5V DC
Maximum increase of signal	19,5 mV
Yük hücresi bağlantısı	4 veya 6 kablolar + kalkan

Fiziksel parametreler	
Display	7" grafik renkli
Cihaz boyutları	340×231×120 mm
Ambalaj boyutları	370×310×220 mm
Net ağırlık	4,7 kg
Brüt ağırlık	4,86 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 66 / 67
Klavye	diyafram
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus RTU
Opsiyonel arayüzler	USB (M12 4P), Ethernet, modül RS485, modül RS232, modül Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RRJ45), EtherNet/IP (RRJ45), 12 IN, 12 OUT, 4-20mA, 0-10V
Elektrik parametreleri	
Maksimum güç tüketimi	25 W
Opsiyonel güç kaynağı	dahili batarya
Batarya ile çalışma süresi	max 7h
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	-10 – +40 °C
Depolama sıcaklığı	-10 – +50 °C
Atmosferik nem	10% – 80% RH yoğunlaşma yok
Fonksiyonel özellikler	
Maksimum platform sayısı	max 2 (1× standard + 1× opsiyon)



## İle uyumlu

Paslanmaz çelik platformları  
Platformları çelik toz boyalı  
Paslanmaz çelik platformları  
RS 232 cables (scale - printer)  
RS 232 cables (scale - ZEBRA printer)  
Açılır tavalı paslanmaz çelik platformlar  
RS 232, RS 485 cables  
Platformları çelik toz boyalı  
Paslanmaz çelik rampa platformları  
Display  
Plastik gövdeli tartım platformları  
Güç adaptörü

Ek modüller  
USB kablo (terazi-Epson yazıcı)  
Giriş/Çıkış kabloları  
Barkod okuyucu  
LD kaldırma sistemli Paslanmaz çelik rampa platformları  
Etiket Yazıcısı  
Tartım terminaleri için tutucular  
Klavye  
USB adaptör  
Fiş yazıcı  
Modülleri ek platformları  
RS 232 – USB Converter

## Yazılım

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

- E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

## Cihaz boyutları

