



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,BD8](https://radwag.com/pl/info,w1,BD8)

## Rama do zagłębienia wagi C6 w podłożu



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

#### Parametry fizyczne

|               |            |
|---------------|------------|
| Wymiar szalki | 800×800 mm |
|---------------|------------|



### Pasuje do

Wielofunkcyjna waga platformowa HX7.4C  
Waga platformowa C315.4

Platformy stalowe malowane proszkowo