



More information on the website  
radwag.com/it/info,w1,BDX

# Bilancia multifunzione CY10.30.C3.K.M3



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni

-  Autotest
-  Dosing
-  Percent Weighing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  IR sensors
-  GLP Procedures
-  Animal weighing
-  Pipettes Calibration
-  Air density correction
-  Density determination
-  Differential weighing
-  Ambient conditions monitoring
-  Statistical Quality Control
-  Packaged Goods Control
-  ALIBI Memory
-  Wi-Fi

## Specifiche

### Parametri metrologici

Portata massima [Max]	30 kg
Portata minima [Min]	200 g

Parametri metrologici	
Divisione [d]	10 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	10 g
Campo di tara	-30 kg
Massima leggibilità per bilance non verificate	1 g
Tempo di stabilizzazione	3 s
Calibrazione	external
Classe OIML	III
Parametri fisici	
Sistema di livellamento	manual
Display	10" graphic colour touchscreen
Dimensione piatto	500x700 mm
Dimensioni del pacco	850x800x270 mm
Peso netto	22,7 kg
Peso lordo	26,5 kg
Lunghezza del cavo	2,5 m
Multi scala	YES
Costruzione	
Punteggio IP	IP 43
Struttura	steel + ABS
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2xUSB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parametri elettrici	
Alimentatore	12÷15V DC
Consumo di energia	1A
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	-10 ÷ +40 °C
Temperatura di stoccaggio	-25 ÷ +70 °C
Caratteristiche operative	
Numero massimo di piattaforme	max.2

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



## Accessori

MediaBox  
 Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere  
 Tag RFID  
 Alimentatore  
 Moduli aggiuntivi della piattaforma

Capottina protettiva per bilance  
 Lettore di codici a barre  
 stampanti per etichette  
 Cavo seriale RS 232, RS 485  
 Lettore di impronte digitali

Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere  
Moduli aggiuntivi  
Piattaforme con struttura in materiale plastico

RS 232 – USB Converter  
Stampanti di ricevuta

## Software

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- E2R Weighing Records [WX-010-0038]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

## Device dimensions

