




More information on the website  
[radwag.com/de/info,w1,BFH](http://radwag.com/de/info,w1,BFH)

# Automatischer Massekomparator AK-4.10000.5Y



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
E1 Kalibrierungsbereich	500 g ÷ 10 kg
E2 Kalibrierungsbereich	500 g ÷ 10 kg
F1 Kalibrierungsbereich	500 g ÷ 10 kg
F2 Kalibrierungsbereich	500 g ÷ 10 kg
Wägebereich [Max]	10,05 kg
Zifferschritt [d]	0,01 mg
Standard Wiederholbarkeit [5% Max]	15 µg
Standard Wiederholbarkeit [Max]	20 µg
Garantierte Wiederholbarkeit	40 µg
Außermittige Belastung (bei Prüflast)	0 mg
Elektrischer Abgleichbereich	-10 g ÷ +50 g
Stabilisierungszeit	30 s
Justierung	extern
Physikalische Parameter	
Display	10" grafisch farbiger Touch-Screen

Physikalische Parameter	
Waagschale	ø100 mm
Abmessungen Wägegerät	800×500×930 mm
Abmessungen Bedieneinheit	249×170×72 mm
Verpackungsgröße	1000×900×685 mm
Abmessungen Verpackung Windschutz	1100×800×1150 mm
Nettogewicht	91 kg
Bruttogewicht	141 kg
Interne Ballastgewichte	halbautomatische
Externe Ballastgewichte	-
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Elektrische Parameter	
Stromversorgung	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	+15 ÷ +30 °C
Änderungsgeschwindigkeit Temperatur	±0,5°C/12h (±0,3°C/4h)
Relative Luftfeuchtigkeit	40% ÷ 60%
Änderungsgeschwindigkeit relative Luftfeuchtigkeit	±5%/12h (3%/4h)

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Zubehör

RFID-Tag  
 Antivibrationstische  
 Zusätzliche Module  
 Schutzhauben  
 Barcodescanner  
 Kabel RS 232, RS 485

Umgebungsbedingungen-Messgeräte THBR 2.0 System  
 Thermische Drucker  
 Fingerabdruck-Leser  
 Kabel RS 232, RS 485  
 Kabel RS 232 (Waage – Drucker)

## Software

• RAD Key [WX-010-0005]  
 • System RMCS [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]

## Abmessungen des Geräts



AK-4/100, AK-4/1000,  
AK-4/1000.1



AK-4/2000, AK-4/5000,  
AK-4/5000.1



AK-4/10000, AK-4/16000

