



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,BGI

# Platformlar PLC/4/6000/C11

WX-009-0033



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	6000 kg
Okuma için ğruluđu [d]	2 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 65 konstrüksiyon, IP 67 gerinim ölçer
Konstrüksiyon	toz kaplı çelik St3S
Tartım kefesi	toz kaplı çelik St3S
Fiziksel parametreler	
Tartım kefesi boyutları	2000×2000 mm
Tartım platformunun yüksekliđi	160 ± 10 mm

**Okuma doğruluđu** - kullanılan ölçüm transmitterinin parametrelerine bađlı olarak beklenen deđer.



## Aksesuarlar (Additional Fee)

PUK için CY10 terazileri  
PUE CY10 tartım terminali  
CY10 Çok Fonksiyonlu Terazi  
PUE 5 tartım terminali  
CY10 Hassas Teraziler  
PUE HX7 tartım terminali

PUE C32 tartım terminali  
PUE 7.1 tartım terminali  
PUE C315 tartım terminali  
PUE HY10 tartım terminali  
PUE H315 tartım terminali

# Cihaz boyutları G x D x Y



Platform	A	B	H
PLC/4/C6	800	800	120 ±10
PLC/4/C7	1000	1000	120 ±10
PLC/4/C8	1200	1200	120 ±10
PLC/4/C8/9	1200	1500	120 ±10
PLC/4/C9	1500	1500	120 ±10
PLC/4/C10	1500	2000	120 ±10
PLC/4/C11	2000	2000	120 ±10

dimensions in mm

## PLC/4/C



PL/4/H6/Z  
PL/4/H7/Z  
PL/4/H8/Z



PL/4/H8/9/Z  
PL/4/H9/Z  
PL/4/H10/Z



Platform	A	B	H
PL/4/H6	800	800	88 ±2
PL/4/H7	1000	1000	88 ±2
PL/4/H8	1200	1200	88 ±2
PL/4/H8/9	1200	1500	88 ±2
PL/4/H9	1500	1500	88 ±2
PL/4/H10	1500	2000	111 ±2

dimensions in mm

## PL/4/H



Platform	A	B	H
PL/4/H6/Z	800	800	88 ±2
PL/4/H7/Z	1000	1000	88 ±2
PL/4/H8/Z	1200	1200	88 ±2
PL/4/H8/9/Z	1200	1500	88 ±2
PL/4/H9/Z	1500	1500	88 ±2
PL/4/H10/Z	1500	2000	111 ±2

dimensions in mm

## PL/4/H/Z