



More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,BHE

Balance dynamique DWT/HL 600/HPW



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	600 g
Précision de lecture	0,2 g
Étendue de tare	-600 g
Paramètres physiques	
Afficheur	5,7" Resistiv-Farb-Touchscreen
Construction	
Degré de protection	IP 55, IP 65
Conditions environnementales	
Température du travail	0 ÷ +40 °C
Utilitaire features	
Efficacité	max 180 pièces/min
Vitesse	0,1-1 m/s



Extra payment for verification

Accessoires

Afficheurs

Lecteurs de cartes à transpondeur

Câbles RS 232 (balance – imprimante ZEBRA)

Lecteurs de code-barres

Imprimantes d'étiquettes

Câbles RS 232, RS 485

Claviers, manipulateurs

Adapteur USB

Imprimante de tickets de caisse

Câble USB (balance – imprimante)

Software

• Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]

• E2R Dynamiques [WX-010-0055]