



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,BK3

DJ-03 Deionizzatore Antistatico



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Foglio di calcolo


Parametri elettrici	
Alimentatore	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Environmental conditions	
Temperatura di lavoro	0 ÷ +40 °C
Umidità atmosferica	5% ÷ 80%
Distanza dal campione	Ok. 5 ÷ 50 mm
Fonte di ionizzazione	stainless steel
Parametri fisici	
Dimensioni del pacco	375×375×130 mm
Peso netto	1,3 kg
Peso lordo	2,5 kg

Compatibile con


Microbilancia per la calibrazione delle pipette MYA 5Y.P
 Microbilancia per filtri MYA 5Y.F

Microbalance MYA 5Y
 Ultra-microbalance per filtri UYA 5Y.F


Device dimensions



DJ-04



DJ-05



power supply
