



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,BL5

Bilancia di precisione C32.60.PM.05



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Newton unit measurement



Statistics



IR sensors



GLP Procedures



Animal weighing



Density determination



Replaceable unit



ALIBI Memory

Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	60 kg
Portata minima [Min]	-
Intervallo di precarico	6 kg
Divisione [d]	0,5 g
Campo di tara	-60 kg
Portata minima (secondo USP)	420 g

Parametri metrologici	
Portata minima (U=1%,k=2)	42 g
Ripetibilità (Max)	0,4 g
Ripetibilità (5% Max)	0,21 g
Linearità	±1,5 g
Tempo di stabilizzazione	1 s
Calibrazione	internal (automatic)
Parametri fisici	
Sistema di livellamento	manual
Display	5" graphic colour
Dimensione piatto	400×500 mm
Dimensioni del pacco	710×610×240 mm
Peso netto	22 kg
Peso lordo	24,5 kg
Costruzione	
Punteggio IP	IP 43
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi
Parametri elettrici	
Alimentatore	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balance: 10 – 12V DC 1A max
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	+10 – +40 °C

La **ripetibilità** è espressa come deviazione standard di 10 posizionamenti dello standard di massa.

Il **tempo di stabilizzazione** dipende dalle condizioni esterne e dalla dinamica di posizionamento del carico sul piatto; specificato per il profilo FAST.

Prearico - valore pari al ±10% del carico massimo [Max] della bilancia legalizzata. È possibile avviare la bilancia con la massa posta sul piatto pari al valore di prearico massimo.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessori

Display
Tavoli antivibranti
Alimentatore
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)
Cavo di alimentazione con spina per accendisigari
Tavolo di pesata professionale
Lettore di codici a barre
Cavo seriale RS 232, RS 485

Display
Display
Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio
Moduli aggiuntivi
Stampanti di ricevuta
Cavo seriale RS 232, RS 485
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)

Software

• E2R Weighing [WX-010-0099]

• E2R Weighing Records [WX-010-0038]

- RAD Key [WX-010-0005]
- „Alibi Reader” PC Software [WX-010-0114]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- Software „Development Studio” RADWAG [WX-010-0104]

Device dimensions

