



More information on the website
radwag.com/es/info,w1,B0Z

Balanza automatica DWM 3000 HPS



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos tecnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	3000 g
Minima capacidad	50 g
Legibilidad [d]	1 g
Rango de tara	-3000 g
Paramètros físicos	
Pantalla	12" gráfico color pantalla táctil
Construcción	
Grado de protección	IP 65
Construcción	Acero inoxidable AISI304
Tamaño máximo del producto largo × ancho.	400×230 mm
El sistema de balanza	módulo magneto-eléctrico
Transportador	de cinturón
Empalme neumatico	6 bar, złącze samozaciskowe na przewód 12mm

Interface de comunicación	
Conectividad	Ethernet, USB, RS232, I / O
Parámetros electricos	
Alimentacion	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Características utilidades	
Velocidad de transportador	1,6 m/s
Cantidad de partidas	6 o 12



Extra payment for verification

Accesorios

Escáner de códigos de barra

Impresoras de recibos

Programas

• Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]

• E2R Checkweigher [WX-010-0055]