



More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,BOZ

Balance à triage DWM 3000 HPS



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	3000 g
Capacité minimale [Min]	50 g
Précision de lecture	1 g
Étendue de tare	-3000 g
Paramètres physiques	
Afficheur	12" graphique couleurs écran tactile
Construction	
Degré de protection	IP 65
Construction	Acier inoxydable AISI304
Dimension maximale du produit longueur × largeur	400×230 mm
Système de balance	module électromagnétique
Convoyeurs	de bande
Raccordement pneumatique	6 bar, złącze samozaciskowe na przewód 12mm

Interface de Communication

Interface de Communication Ethernet, USB, RS232, I / O

Paramètres électriques

Alimentation 100 – 240 V AC 50/60 Hz

Utilitaire features

Vitesse de convoyeur 1,6 m/s

Quantité de triages 6 ou 12



Extra payment for verification

Accessoires

Lecteurs de code-barres

Imprimante de tickets de caisse

Software

• Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]

• E2R Dynamiques [WX-010-0055]