



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,BOZ](https://radwag.com/pl/info,w1,BOZ)

## Waga sortująca DWM 3000 HPS



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

| Parametry metrologiczne          |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Obciążenie maksymalne [Max]      | 3000 g                                      |
| Obciążenie minimalne [Min]       | 50 g                                        |
| Dokładność odczytu [d]           | 1 g                                         |
| Zakres tary                      | -3000 g                                     |
| Parametry fizyczne               |                                             |
| Wyświetlacz                      | 12" graficzny kolorowy dotykowy             |
| Konstrukcja                      |                                             |
| Stopień ochrony                  | IP 65                                       |
| Konstrukcja                      | Stal nierdzewna AISI304                     |
| Max rozmiar produktu (dł.xszer.) | 400×230 mm                                  |
| Układ wagowy                     | Moduł magnetoelektryczny                    |
| Przenośniki                      | taśmowe                                     |
| Przyłącze pneumatyczne           | 6 bar, złącze samozaciskowe na przewód 12mm |

| Interfejs komunikacyjny |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Interfejs               | Ethernet, USB, RS232, I / O |
| Parametry elektryczne   |                             |
| Zasilanie               | 100 – 240 V AC 50/60 Hz     |
| Cechy użytkowe          |                             |
| Prędkość przenośnika    | 1,6 m/s                     |
| Ilość sortów            | 6 lub 12                    |



Weryfikacja dodatkowo płatna

## Akcesoria

Skanery kodów kreskowych

Drukarki paragonowe

## Oprogramowanie

• Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]

• E2R Dynamiczne [WX-010-0055]