



CY10.3/6.D2.K.M2.PGC はかり


WK-312-1001

More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,BQV



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



IR sensors



Animal weighing



Statistical Quality Control



Packaged Goods Control



Wi-Fi

データシート

計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	3 / 6 kg
最小荷重	25 / 50 g
最小表示 [d]	0,5 / 1 g
法定計量時の単位 [e]	0,5 / 1 g
風袋範囲	-6 kg
安定化時間	3 s
調整	レンジ

計測パラメータ	
OIMLクラス	II
物理的パラメータ	
レベリングシステム	自動センタリング
ディスプレイ	10" メンブレン式 + バッテリー 赤外線式
ケーブル長	1 m
計量皿寸法	195×195 mm
梱包寸法	500×310×150 mm
正味重量	3,7 kg
総重量	4,6 kg
工事中	
保護クラス	IP 43
ハウジング	いいえ + ABS
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
電気的パラメータ	
電源	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A : 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
環境条件	
動作温度	+15 – +30 °C
保管温度	-25 – +70 °C
相対湿度	10% – 80% RH 最大距離

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



アクセサリ (Additional Fee)

メディアボックス
 軟鋼製粉体塗装計量プラットフォーム
 HRP プラットフォームスケール 高ひょう量モデル
 RFIDタグ
 電源アダプタ
 追加計量プラットフォームモジュール
 軟鋼製粉体塗装計量プラットフォーム

プラスチックケース製のプラットフォーム
 天秤用保護カバー
 ラベルプリンタ
 レシートプリンタ
 指紋リーダー
 RS 232 – USB コンバータ

ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
- E2R Weighing Records (計量記録) [WX-010-0038]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

- E2R PGC (生産管理) [WX-010-0051]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

デバイスの寸法

