



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,BQV

CY10.3/6.D2.K.M2.PUK Terazı



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



IR sensors



Animal weighing



Statistical Quality Control



Packaged Goods Control



Wi-Fi

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	3 / 6 kg
Minimum yük [Min]	25 / 50 g
Okuma için ğruluđu [d]	0,5 / 1 g
Yasallaştırma birimi [e]	0,5 / 1 g
Dara aralıđı	-6 kg
Kararlılık süresi	3 s
Ayarlama	harici

Metrolojik parametreler	
OIML sınıfı	II
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	manuel
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Kablo uzunluğu	1 m
Tartım kefesinin boyutları	195×195 mm
Ambalaj boyutları	500×310×150 mm
Net ağırlık	3,7 kg
Brüt ağırlık	4,6 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Dava	metal + ABS
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Teraziler: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+15 – +30 °C
Depolama sıcaklığı	-25 – +70 °C
Atmosferik nem	10% – 80% RH yoğunlaşma yok

*Güç tüketimi terminal yapılandırmasına ve bağlı harici cihazların sayısına ve türüne bağlıdır.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Aksesuarlar

MediaBox

Platformları çelik toz boyalı
HRP Platformları toz boyalı
RFID etiketleri
Güç adaptörü
Modülleri ek platformları
Platformları çelik toz boyalı

Plastik gövdeli tartım platformları

Koruyucu kapak
Etiket Yazıcısı
Fiş yazıcı
Parmak izi okuyucu
RS 232 – USB Converter
Fiş yazıcı

Yazılım

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- Teraziler Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

- E2R PGC [WX-010-0051]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

Cihaz boyutları

