



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,BSA

Bilancia multi funzione WPY 30/C2/R



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

funzioni

-  Dosing
-  Labelling
-  Plus/Minus Control
-  Percent Weighing
-  Totalizing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  IR sensors
-  Animal weighing
-  Differential weighing
-  ALIBI Memory

Foglio di calcolo

| Parametri metrologici | |
|--|--------|
| Capacità massima [Max] | 30 kg |
| Pesata minima | 200 g |
| Accuratezza | 10 g |
| Intervallo di tara | -30 kg |
| Massima leggibilità per bilance non verificate | 1 g |
| Tempo di stabilizzazione | 2 s |

| Parametri metrologici | |
|---------------------------------|---|
| Calibrazione | external |
| Classe OIML | III |
| Parametri fisici | |
| Display | 5,7" Resistiv-Farb-Touchscreen |
| Dimensioni del piatto di pesata | 400×500 mm |
| Dimensioni del pacco | 720×620×210 mm |
| Peso netto | 11,1 kg |
| Peso lordo | 13,1 kg |
| Costruzione | |
| Punteggio IP | IP 43 |
| Interfaccia di comunicazione | |
| Interfaccia | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi |
| Parametri elettrici | |
| Alimentatore | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Environmental conditions | |
| Temperatura di lavoro | -10 ÷ +40 °C |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



Accessori

Tavoli antivibranti

Lettore di tessere transponder

Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)

Cavo di alimentazione con spina per accendisigari

Lettore di codici a barre

Cavo seriale RS 232, RS 485

stampanti per etichette

Display

cavi IN/OUT

Tastiera, interruttori esterni

Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio

Stampanti di ricevuta

Pesi standard F1 - cilindrici, set

AP2-1 Power loop output

Cavo seriale RS 232, RS 485

Moduli aggiuntivi della piattaforma

RS 232 – USB Converter

Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)

Software

• E2R Weighing [WX-010-0099]

• E2R PGC [WX-010-0051]

• RAD Key [WX-010-0005]

• Editore di etichette R02 [WX-010-0094]

• R-LAB [WX-010-0080]

• Software „Development Studio“ RADWAG [WX-010-0104]

• E2R Formulazione [WX-010-0043]



• E2R Weighing Records [WX-010-0038]

• Audit Trail Reader [WX-010-0186]

• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

• Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

Device dimensions



WPY C2/R
