



More information on the website
radwag.com/es/info,w1,BSB

LS2208 Barcode Scanner



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Descripción

LS2208 es un escáner de mano diseñado para funcionar con balanzas de la serie PUEH315, PUE 5, PUE 7.1, HY10, PUE C32, 5Y, R2, X2, X7. Symbol LS2208 es un escáner de código de barras portátil de alta calidad. Ha sido diseñado para un funcionamiento intenso y continuo en ventas minoristas, bibliotecas, centros de salud y farmacia, etc. Su carcasa ligera y ergonómica proporciona comodidad de uso. Las funciones de escaneo dinámico y amplio rango de escaneo permiten a LS2208 recolectar códigos de barras de una manera rápida y confiable, aumentando el ritmo de trabajo y la eficiencia. El sistema Intellistand™ proporciona el escaneo de códigos colocados en frente del escáner, y la fácil conmutación entre el modo de mano y el modo de manos libres (operación en un soporte). Un diseño patentado de una sola placa de circuito impreso elimina la falla de las piezas en peligro, es decir, las conexiones entre varias placas. El escaneo de LS2208 con polímero líquido protege su módulo de daños por golpes. Las funciones del Symbol LS2208, como el funcionamiento integrado de varios sistemas, el cable universal o la detección de nuevos símbolos, garantizan la protección indispensable de una inversión ahora y en el futuro.

Trabaja con

Analizador de Humedad
MA X7.IC.A
Módulo de pesaje MUYA
Báscula multifuncional inoxidable HX7 H

Balanza analítica XA 5Y.A
Báscula multifuncional de plataforma inoxidable HX7.4 H
Básculas multifuncionales de patines HX7.4P2
Comparador de Masas Manuales WAY 5Y.KO

Báscula con rampa Multifuncionale inoxidable HX7.4N H
Báscula multifuncionale de plataforma HX7.4C
Báscula multifuncional HX7 HR
Microbalanza XA 5Y.M.A.P
Báscula multifuncional WPY
Microbalanza para calibración de pipetas MYA 5Y.P
Báscula multifuncional C32
Balanza de alta resolución inoxidable HY10.HRP.H
Analizador de HumedadMA 5Y
Balanza de precisión 5Y.PM
Microbalanza para filtros MYA 5Y.F
Básculas multifuncionales de patines inoxidables HX7.4P2 H
Báscula multifuncionale inoxidable TMX H
Balanzas WLY para CCE
Analizador de HumedadMA X2.IC.A
Balanza analítica AS X7
Balanza de precisión PS X2
Balanza analítica AS X2 PLUS
Báscula multifuncional TMX
Microbalanza XA 5Y.M.A
Balanza de precisión PS R2
Balanza de precisión WLC X7
Báscula con rampa Multifuncionale inoxidables HX7.4N H.LD
Balanzas PS X2 para CCE
Balanzas dinámicas DWT/RC/HYF
Terminal de pesaje PUE CY10
Báscula multifuncional CY10
Básculas multifuncionales para paletas inoxidables HX7.4P H
Analizador de HumedadMA X2.A
Báscula multifuncional HY10
Báscula multifuncionale inoxidable HY10 H
Balanza de alta resolución HY10.HRP
Balanza de precisión C32.PM
Balanza de alta resolución PUE 7.1.HRP
Balanzas automáticas para la calibración de pipetas
Báscula multifuncional HX7
Analizador de Humedad
MA X7.A
Báscula multifuncionale de plataforma inoxidable hundidas HX7.4
H/Z
Balanza de precisión PS X7
Balanzas WPY para CCE

Ultra-Microbalanza UYA 5Y
Analizador de HumedadMA 5Y.IC
Analizador de HumedadMA R
Balanza analítica AS 5Y
Comparador de masa automático AK-4
Comparador de masa automático AKM-2
Balanza de precisión PS R2.H
Balanza HY10.H para CCE
Balanza de precisión CY10
Balanza analítica para filtros XA 5Y.F
Balanza de precisión WLY
Comparador de masa automático UMA
Comparador de Masas Manuales APP 5Y.KO
Comparadores de masa robóticos
Medición de densidades
Microbalanza MYA 5Y
Balanza de precisión PS R1
Balanza analítica XA 5Y
Analizadores de HumedadMA X2.A
Comparador de Masas Manuales 5Y.PM.KB
Balanza analítica AS R2 PLUS
Terminal de pesaje PUE C32
Terminal de pesaje PUE 7.1
Terminal de pesaje PUE HX7
Terminal de pesaje PUE 5
Comparador de Masas Manuales HRP 5Y.KO
Balanza de precisión PS 5Y
Comparadores de masa de vacío automáticos
Analizador de Humedad
PMV 5Y
Comparador de Masas Manuales XA 5Y.KO
Comparador de Masas Manuales HRP 5Y.KB
Microbalanza XA 5Y.M
Comparador de Masas Manuales UYA 5Y.KO
Balanza analítica AS R1 PLUS
Ultra-microbalanza para filtros UYA 5Y.F
Báscula de plataforma impermeable H315 H
Básculas multifuncionales para paletas HX7.4P
Nano-Comparador NANO.AK-4.500.5Y
Microbalanza XA 5Y.M.A.S