



Letture di codici a bare LS2208



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Caratteristiche generali

Il lettore di codici a barre „Symbol LS2208” è un apparecchio manuale progettato per poter operare anche in ambienti gravosi. Il SymbolLS2208 è pensato per lavorare con gli indicatori RADWAG delle seguenti serie: PUEH315, PUE 5, PUE 7.1, HY10, PUE C32, 5Y, R2, X2, X7.

Il „Symbol LS2208” è un lettore di codici a barre di elevato livello qualitativo. È stato progettato per un utilizzo intenso e continuativo in ambienti di vendita al pubblico, librerie, centri salute, farmacie. La sua leggerezza e la forma ergonomica garantisce un comodo utilizzo. Le funzioni „dynamic scanning” e „wide scanning range”, permettono al LS2208 di leggere codici a barre in modo veloce ed affidabile aumentando l'efficienza. Il sistema Intellistand™ garantisce la scannerizzazione di codici posizionati in fronte allo scanner, ed un passaggio veloce dal modo manuale al modo statico (operatività fissa su un supporto). Il progetto brevettato basato su un singolo circuito stampato elimina i guasti dovuti alle connessioni tra schede elettroniche. La parte di scansione del LS2208 del tipo a polimero liquido protegge il modulo da danni derivanti da urti. Il „Symbol LS2208” è caratterizzato dalla facile possibilità di essere integrato in sistemi di gestione, da cavi di connessione universali e dalla possibilità di riconoscere nuovi simboli garantendo un investimento sicuro anche in prospettiva e per esigenze mutevoli nel tempo.

Compatibile con

Termobilance MA X7.IC.A
Moduli MU YA
Bilance multifunzione in acciaio inox HX7 H
Multifunzione bilancia con rampa di carico in acciaio inox HX7.4N H
Multifunzione Bilancia a piattaforma HX7.4C
Bilance multifunzione HX7 HR
Microbilance XA 5Y.M.A.P
Bilance multifunzione WPY
Microbilancia per la calibrazione delle pipette MYA 5Y.P
Bilance multifunzione C32
Bilance ad alta risoluzione in acciaio inox HY10.HRP H
Termobilance MA 5Y
Bilance di precisione 5Y.PM
Microbilancia per filtri MYA 5Y.F
Bilance multifunzione supporti di pesata in acciaio inox HX7.4P H
Bilance multifunzione in acciaio inox TMX H
Bilance per controllo prodotti preconfezionati WLY
Termobilance MA X2.IC.A
AS X7 Bilancia analitica
Bilance di precisione PS X2
Bilance analitiche AS X2 PLUS
Bilance multifunzione TMX
Microbilance XA 5Y.M.A
Bilance di precisione PS R2
Bilance di precisione WLC X7
Multifunzione bilancia con rampa di carico in acciaio inox HX7.4N
H.LD
Bilance per controllo prodotti preconfezionati PS X2
Sistemi automatici controllo peso DWT/RC/HYF
Terminale di pesata PUE CY10
Bilance multifunzione CY10
Bilance multifunzione pesa pallet in acciaio inox HX7.4P H
Termobilance MA X2.A
Bilance multifunzione HY 10
Bilance multifunzione in acciaio inox HY10 H
Bilance ad alta risoluzione HY10.HRP
Bilance di precisione C32.PM
Bilance ad alta risoluzione PUE 7.1 HRP
Bilance automatiche per la taratura delle pipette
Bilance multifunzione HX7
Termobilance MA X7.A
Multifunzione Bilancia in acciaio inox versioni con base a compasso
HX7.4 H/Z
Bilance di precisione PS X7
Bilance per controllo prodotti preconfezionati WPY

Bilance analitiche XA 5Y.A
Multifunzione Bilancia a piattaforma in acciaio inox HX7.4 H
Multifunzione supporti di pesata HX7.4P2
WAY 5Y.KO Comparatore di massa manuale
UYA 5Y Ultra-Microbilance
Termobilance MA 5Y.IC
Termobilance MA R
Bilance analitiche AS 5Y
Comparatore di massa automatico AK-4
Comparatore di massa automatico AKM-2
Bilance di precisione PS R2.H
Bilance per controllo PGC HY10.H
Bilance di precisione CY10
Bilancia analitica per filtri XA 5Y.F
Bilance di precisione WLY
Comparatore di massa automatico UMA
APP 5Y.KO Comparatore di massa manuale
Comparatore di massa robotici
Comparatori di densità
Microbilance MYA 5Y
Bilance di precisione PS R1
Bilance analitiche XA 5Y
Termobilance MA X2.A
5Y.PM.KB Comparatore di massa manuale
Bilance analitiche AS R2 PLUS
Terminale di pesata PUE C32
Terminale di pesata PUE 7.1
Terminale di pesata PUE HX7
Terminale di pesata PUE 5
HRP 5Y.KO Comparatore di massa manuale
Bilance di precisione PS 5Y
Comparatore di massa automatico
Termobilance PMV 5Y
XA 5Y.KO Comparatore di massa manuale
HRP 5Y.KB Comparatore di massa manuale
Microbilance XA 5Y.M
UYA 5Y.KO Comparatore di massa manuale
Bilance analitiche AS R1 PLUS
Ultra-microbilance per filtri UYA 5Y.F
Bilancia a piattaforma waterproof H315 H
Bilance multifunzione pesa pallet HX7.4P
Nano-Comparatore NANO.AK-4.500.5Y
Microbilance XA 5Y.M.A.S