



Lettores di codici a bare LS2208

WX-006-0005



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Caratteristiche generali

Il lettore di codici a barre „Symbol LS2208” è un apparecchio manuale progettato per poter operare anche in ambienti gravosi. Il SymbolLS2208 è pensato per lavorare con gli indicatori RADWAG delle seguenti serie: PUEH315, PUE 5, PUE 7.1, HY10, PUE C32, 5Y, R2, X2, X7.

Il „Symbol LS2208” è un lettore di codici a barre di elevato livello qualitativo. È stato progettato per un utilizzo intenso e continuativo in ambienti di vendita al pubblico, librerie, centri salute, farmacie. La sua leggerezza e la forma ergonomica garantisce un comodo utilizzo. Le funzioni „dynamic scanning” e „wide scanning range”, permettono al LS2208 di leggere codici a barre in modo veloce ed affidabile aumentando l'efficienza. Il sistema Intellistand™ garantisce la scannerizzazione di codici posizionati in fronte allo scanner, ed un passaggio veloce dal modo manuale al modo statico (operatività fissa su un supporto). Il progetto brevettato basato su un singolo circuito stampato elimina i guasti dovuti alle connessioni tra schede elettroniche. La parte di scansione del LS2208 del tipo a polimero liquido protegge il modulo da danni derivanti da urti. Il „Symbol LS2208” è caratterizzato dalla facile possibilità di essere integrato in sistemi di gestione, da cavi di connessione universali e dalla possibilità di riconoscere nuovi simboli garantendo un investimento sicuro anche in prospettiva e per esigenze mutevoli nel tempo.

Compatibile con (Additional Fee)

Termobilancia MA X7.IC.A
Moduli MUYA
Bilancia multifunzione in acciaio inox HX7 H
Multifunzione bilancia con rampa di carico in acciaio inox HX7.4N H
Multifunzione bilancia a piattaforma HX7.4C
Bilancia multifunzione HX7 HR
Microbilancia per la calibrazione delle pipette XA 5Y.M.A.P
Bilancia multifunzione WPY
Microbilancia per la calibrazione delle pipette MYA 5Y.P
Bilance multifunzione C32
Bilance ad alta risoluzione in acciaio inox HY10.HRP H
Termobilancia MA 5Y
Bilancia di precisione 5Y.PM
Microbilancia per filtri MYA 5Y.F
Bilance multifunzione supporti di pesata in acciaio inox HX7.4P H
Bilancia multifunzione in acciaio inox TMX H
Bilance WLY per controllo CPC
Termobilancia MA X2.IC.A
AS X7 Bilancia analitica
Bilancia di precisione PS X2
Bilancia analitica AS X2 PLUS
Bilance PS X7 per controllo CPC
Bilancia multifunzione TMX
Microbilancia XA 5Y.M.A
Bilancia di precisione PS R2
Bilancia di precisione WLC X7
Multifunzione bilancia con rampa di carico in acciaio inox HX7.4N H.LD
Bilance CY10 per controllo CPC
Bilance PS X2 per controllo CPC
Sistemi automatici controllo peso DWT/RC/HYF
Terminale di pesata PUE CY10
Bilancia multifunzione CY10
Bilance multifunzione pesa pallet in acciaio inox HX7.4P H
Termobilancia MA X2.A
Bilancia multifunzione HY10
Bilancia multifunzione in acciaio inox HY10 H
Bilance ad alta risoluzione HY10.HRP
Bilancia di precisione C32.PM
Bilance ad alta risoluzione PUE 7.1 HRP
Bilance automatiche per la taratura delle pipette
Bilancia multifunzione HX7
Termobilancia MA X7.A
Multifunzione Bilancia in acciaio inox versioni con base a compasso HX7.4 H/Z
Bilancia di precisione PS X7
Bilance WPY per controllo CPC

Bilancia analitica XA 5Y.A
Multifunzione bilancia a piattaforma in acciaio inox HX7.4 H
Multifunzione supporti di pesata HX7.4P2
WAY 5Y.KO Comparatore di massa manuale
UYA 5Y Ultra-Microbilancia
Termobilancia MA 5Y.IC
Termobilancia MA R
Bilancia analitica AS 5Y
Comparatore di massa automatico AK-4
Bilance PS 5Y per controllo CPC
Comparatore di massa automatico AKM-2
Bilancia di precisione PS R2.H
Bilance HY10.H per controllo CPC
Bilancia di precisione CY10
Bilancia analitica per filtri XA 5Y.F
Bilancia di precisione WLY
Comparatore di massa automatico UMA
APP 5Y.KO Comparatore di massa manuale
Comparatori di massa robotici
Comparatori di densità
Microbilancia MYA 5Y
Bilancia di precisione PS R1
Bilancia analitica XA 5Y
Termobilance MA X2.A
5Y.PM.KB Comparatore di massa manuale
Bilancia analitica AS R2 PLUS
Terminale di pesata PUE C32
Terminale di pesata PUE 7.1
Terminale di pesata PUE HX7
Terminale di pesata PUE 5
HRP 5Y.KO Comparatore di massa manuale
Bilancia di precisione PS 5Y
Comparatori di massa automatici a vuoto
Termobilancia PMV 5Y
XA 5Y.KO Comparatore di massa manuale
HRP 5Y.KB Comparatore di massa manuale
Microbilancia XA 5Y.M
UYA 5Y.KO Comparatore di massa manuale
Bilancia analitica AS R1 PLUS
UYA 5Y.F Ultra-microbilancia per filtri
Bilancia a piattaforma impermeabile H315 H
Bilance multifunzione pesa pallet HX7.4P
Nano-Comparatore NANO.AK-4.500.5Y
Microbilancia per stent XA 5Y.M.A.S