



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,BWK

Basamento a cella di carico C315.60/150.C3.K

WP-123-1027



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni

 Plus/Minus Control


 Percent Weighing

 Totalizing


 Parts counting


 Internal battery

 Peak hold

 Newton unit measurement

 GLP Procedures

 Animal weighing

 ALIBI Memory

Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	60 / 150 kg
Portata minima [Min]	400 g
Divisione [d]	20 / 50 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	20 / 50 g
Campo di tara	-150 kg
Classe OIML	III

Parametri fisici	
Display	LCD (backlit)
Lunghezza del cavo	2,5 m
Dimensione piatto	500×700 mm
Dimensioni del pacco	730×800×270 mm
Peso net	20,5 kg
Peso lordo	26,8 kg
Costruzione	
Punteggio IP	IP 65 construction, IP 43 terminal
Costruzione	mild steel St3S
Materiale da pesata	Stainless steel AISI304
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	RS232
Interfacce opzionali	RS232
Parametri elettrici	
Alimentatore	100 – 240 V AC 50/60 Hz and battery
Massimo assorbimento elettrico	5 W
Tempo operativo delle batterie	max 8h
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	-10 – +40 °C
Temperatura di stoccaggio	-10 – +50 °C
Umidità relativa	10% – 85% RH no condensation
Indicatore	C315



Additional fee for verification



Accessori (Additional Fee)

Tavoli antivibranti
 Alimentatore
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)
 Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio
 Cavo di alimentazione con spina per accendisigari
 Display
 Display
 Cavo seriale RS 232, RS 485

RS 232 – Ethernet Converter
 AP2-1 Power loop output
 Cavo seriale RS 232, RS 485
 RS 232 – USB Converter
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)
 RS 232 – RS 485 Converter
 Stampanti di ricevuta


Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-LAB [WX-010-0080]
- R Panel [WX-010-0187]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]


Device dimensions





C315.C2.R



C315.C2.K



C315.C3.M



C315.C3.K