



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,BXR

## C32.300.C2.R Çok Fonksiyonlu Terazı



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Fonksiyonlar



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Newton unit  
measurement



Statistics



IR sensors



GLP Procedures



Replaceable unit



ALIBI Memory

### Teknik Veriler

#### Metrolojik parametreler

|   |         |
|---|---------|
| Maksimum yük [Max]  | 300 kg  |
| Minimum yük [Min]   | 2 kg    |
| Okuma için ęruluęu [d]                                      | 100 g   |
| Dara aralıęı  | -300 kg |
| Ticari amaçla kullanılmayan terazi için maksimum hassasiyet | 10 g    |
| OIML sınıfı   | III     |

| Fiziksel parametreler      |  |
|----------------------------|--|
| Tesviye sistemi            | manuel   |
| Display                    | 5" grafik renkli   |
| Tartım kefesi boyutları    | 500×400 mm   |
| Ambalaj boyutları          | 720×620×210 mm   |
| Net ağırlık                | 11,1 kg  |
| Brüt ağırlık               | 13,1 kg  |
| Konstrüksiyon              |  |
| IP Sınıfı                  | IP 65 konstrüksiyon, IP 43 terminal                            |
| Konstrüksiyon              | toz kaplı çelik St3S   |
| Tartım kefesi              | Paslanmaz çelik AISI304  |
| Haberleşme arayüzler       |  |
| Haberleşme arayüzü         | 2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (dijital), Wi-Fi |
| Elektrik parametreleri     |  |
| Güç kaynağı                | 100 – 240 V AC 50/60 Hz  |
| Maksimum güç tüketimi      | 10 W   |
| Opsiyonel güç kaynağı      | dahili batarya   |
| Batarya ile çalışma süresi | 5 saate kadar sürekli çalışma                                  |
| Çevresel koşullar          |  |
| Çalıştırma sıcaklığı       | -10 – +40 °C   |

\* Ek ücret karşılığında isteğe bağlı donanım

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



## Aksesuarlar

Display  
Güç adaptörü  
RS 232 cables (scale - printer)  
Çakmak prizine uygun besleme kabloları  
Barkod okuyucu  
RS 232, RS 485 cables  
Etiket Yazıcısı  
Display

Display  
Klavye  
Tartım terminalleri için tutucular  
Ek modüller  
Fiş yazıcı  
RS 232, RS 485 Kabloları  
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

## Yazılım

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

- E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

## Cihaz boyutları



C32.C2.R



C32.C2.K



C32.C2.M

