



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,BXR

C32.300.C2.R Çok Fonksiyonlu Terazı



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Newton unit
measurement



Statistics



IR sensors



GLP Procedures



Replaceable unit



ALIBI Memory

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

| | |
|---|---------|
| Maksimum yük [Max] | 300 kg |
| Minimum yük [Min] | 2 kg |
| Okuma için ğruluđu [d] | 100 g |
| Dara aralıđı | -300 kg |
| Ticari amaçla kullanılmayan terazi için maksimum hassasiyet | 10 g |
| OIML sınıfı | III |

| Fiziksel parametreler | |
|----------------------------|--|
| Tesviye sistemi | manuel |
| Display | 5" grafik renkli |
| Tartım kefesi boyutları | 500×400 mm |
| Ambalaj boyutları | 720×620×210 mm |
| Net ağırlık | 11,1 kg |
| Brüt ağırlık | 13,1 kg |
| Konstrüksiyon | |
| IP Sınıfı | IP 65 konstrüksiyon, IP 43 terminal |
| Konstrüksiyon | toz kaplı çelik St3S |
| Tartım kefesi | Paslanmaz çelik AISI304 |
| Haberleşme arayüzler | |
| Haberleşme arayüzü | 2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (dijital), Wi-Fi |
| Elektrik parametreleri | |
| Güç kaynağı | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Maksimum güç tüketimi | 10 W |
| Opsiyonel güç kaynağı | dahili batarya |
| Batarya ile çalışma süresi | 5 saate kadar sürekli çalışma |
| Çevresel koşullar | |
| Çalıştırma sıcaklığı | -10 – +40 °C |

* Ek ücret karşılığında isteğe bağlı donanım

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



Aksesuarlar

Display
Güç adaptörü
RS 232 cables (scale - printer)
Çakmak prizine uygun besleme kabloları
Barkod okuyucu
RS 232, RS 485 cables
Etiket Yazıcısı
Display

Display
Klavye
Tartım terminalleri için tutucular
Ek modüller
Fiş yazıcı
RS 232, RS 485 Kabloları
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

Yazılım

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

- E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

Cihaz boyutları



C32.C2.R



C32.C2.K



C32.C2.M

