



# XA 82/220.5Y.A 分析天枰

























WL-110-0004

More information on the website  
radwag.com/ja/info,w1,C6M



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|  Autotest                    |  Dosing                 |  Percent Weighing        |  Parts counting                |
|  Peak hold                   |  Formulation            |  Newton unit measurement |  Statistics                    |
|  Checkweighing               |  IR sensors             |  Under-pan weighing      |  GLP Procedures                |
|  Animal weighing             |  Pipettes Calibration   |  Air density correction  |  Automatic sliding door        |
|  Density determination       |  Moveable range         |  Differential weighing   |  Ambient conditions monitoring |
|  Statistical Quality Control |  Packaged Goods Control |  ALIBI Memory            |  Wi-Fi                         |

## データシート

### 計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	82 / 220 g
最小荷重	1 mg

計測パラメータ	
最小表示 [d]	0,01 / 0,1 mg
法定計量時の単位 [e]	1 mg
風袋範囲	-220 g
標準最小計量値 (USP)	10 mg
標準最小計量値 (U=1%, k=2)	1 mg
標準繰り返し性 [5% Max]	0,005 mg
許容繰り返し性 [5% Max]	0,012 mg
直線性	±0,06 / 0,2 mg
偏置誤差	0,2 mg
感度時間ドリフト	$1 \times 10^{-6}$ 年×Rt
安定化時間	4 s
調整	内部 (自動)
OIMLクラス	I
物理的パラメータ	
レベリングシステム	自動方式 – Reflex Level System
ディスプレイ	10" グラフィック カラー タッチスクリーン
計量室	自動
計量室のドア	自動
納品構成	分析天秤, 計量皿, 計量皿用シールド, センタリングリング, ブラシ, 布製防塵カバー, 電源.
計量室寸法	200×170×220 mm
計量皿寸法	ø90 mm オープンワーク皿 + ø85 mm ( オプション + ø68 mm ( オプション アタッチメント付き XA100-2 + ø36 mm ( オプション アタッチメント付き XA17-2
梱包寸法 幅×奥行×高さ	750×492×595 mm
正味重量	15,27 kg
総重量	20 kg
工事中	
保護クラス	IP 43
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
電気的パラメータ	
電源	アダプター: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A Max; 15V DC 2,4A バランス: 12 – 15V DC 1,6A max; 10 – 19W*
環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C
動作温度変化率	±0,3 °C / 1 h (±1 °C / 8 h)
相対湿度	20% – 80%
相対湿度変化率	±1% / h (±4% / 8 h)

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

## アクセサリ (Additional Fee)

メディアボックス  
RFIDタグ  
防振台  
ピペット校正用アダプタ  
電源アダプタ  
天秤用保護カバー  
RS 232、RS 485 ケーブル  
実験用フラスコホルダー  
粒状体密度測定キット  
追加モジュール  
試験管とフィルターホルダー  
プロ仕様の計量テーブル  
バーコードスキャナ

自動フィーダー  
ラベルプリンタ  
THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター  
MICRO-KIT - マイクロスケールガラス機器ホルダーセット  
底部吊り下げ計量  
XA 4YおよびXA 5Y天びん用風防チャンバー  
計量皿  
静電気防止イオナイザ (除電器)  
レシートプリンタ  
指紋リーダー  
RS 232 - USB コンバータ  
天秤保管ケース

## ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

## デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

