



























More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,C6M

## XA 82/220.5Y.A Analitik Terazi



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|  Autotest                    |  Dosing                 |  Percent Weighing        |  Parts counting                |
|  Peak hold                   |  Formulation            |  Newton unit measurement |  Statistics                    |
|  Checkweighing               |  IR sensors             |  Under-pan weighing      |  GLP Procedures                |
|  Animal weighing             |  Pipettes Calibration   |  Air density correction  |  Automatic sliding door        |
|  Density determination       |  Moveable range         |  Differential weighing   |  Ambient conditions monitoring |
|  Statistical Quality Control |  Packaged Goods Control |  ALIBI Memory            |  Wi-Fi                         |

## Teknik Veriler

### Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	82 / 220 g
Minimum yük [Min]	1 mg

<b>Metrolojik parametreler</b>	
Okuma up doğruluğu [d]	0,01 / 0,1 mg
Yasallaştırma birimi [e]	1 mg
Dara aralığı	-220 g
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	0,005 mg
Standart tekrarlanabilirlik [Max]	0,06 mg
Minimum standart ağırlığı (USP)	10 mg
Minimum standart ağırlığı (U=1%, k=2)	1 mg
Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [5% Max]	0,012 mg
Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [Max]	0,08 mg
Doğrusallık	±0,06 / 0,2 mg
Eksantrik yük sapması	0,2 mg
Hassasiyet kararlılığı	$1 \times 10^{-6} / \text{Year} \times \text{Rt}$
Kararlılık süresi	4 s
Ayarlama	internal (automatic)
OIML sınıfı	I
<b>Fiziksel parametreler</b>	
Tesviye sistemi	automatyczny - Reflex Level System
Display	10" graphic colour touchscreen
Tartım odası	automatic
Tartım odası kapısı	automatic
Kiti bileşenleri	Analytical Balance, weighing pan, weighing pan shield, centring ring, brush, fabric dust cover, power supply.
Tartım odası boyutları	200×170×220 mm
Tartım kefi boyutları	ø90 open-work pan + ø85 (option) mm
Ambalaj boyutları	750×492×595 mm
Net ağırlık	15,27 kg
Brüt ağırlık	19,1 kg
<b>Konstrüksiyon</b>	
IP Sınıfı	IP 43
<b>Haberleşme arayüzler</b>	
Haberleşme arayüzü	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
<b>Elektrik parametreleri</b>	
Güç kaynağı	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balance: 12 – 15V DC 1,6A max*
<b>Çevresel koşullar</b>	
Çalıştırma sıcaklığı	+10 – +40 °C
Çalışma sıcaklığı değişim hızı	±0,3°C/1h (±1°C/8h)
Atmosferik nem	20% – 80%
Atmosferik nem değişim hızı	±1%/h (±4%/8h)

\* The power supply can be connected to the socket on the back of the balance housing or to the terminal.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

## Aksesuarlar

MediaBox  
RFID etiketleri  
Antivibrasyon masaları  
Pipet kalibrasyon adaptörü  
Güç adaptörü  
Koruyucu kapak  
RS 232, RS 485 cables  
Holders for laboratory flasks  
Yoğunluk belirleme kiti  
Ek modüller  
Holders for test tubes and filters  
Profesyonel tartım masaları  
Koruyucu kapak

Barkod okuyucu  
Otomatik Besleyiciler  
Etiket Yazıcısı  
THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi  
RS 232, RS 485 Kabloları  
Under-pan weighing  
Anti-Draft Chamber for XA 4Y and XA 5Y Balances  
Tartım kapları  
Antistatik iyonizer  
Fiş yazıcı  
Parmak izi okuyucu  
RS 232 – USB Converter  
Under-pan weighing

## Yazılım

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

- E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

## Cihaz boyutları

