



PS 8100.5Y.M 上皿天秤

WL-220-0417

More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,CDD



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

-  Autotest
-  Dosing
-  Percent Weighing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  IR sensors
-  Under-pan weighing
-  GLP Procedures
-  Animal weighing
-  Pipettes Calibration
-  Air density correction
-  Density determination
-  Differential weighing
-  Ambient conditions monitoring
-  Statistical Quality Control
-  Packaged Goods Control
-  ALIBI Memory
-  Wi-Fi

データシート

計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	8100 g
最小荷重	500 mg

計測パラメータ	
最小表示 [d]	10 mg
法定計量時の単位 [e]	100 mg
風袋範囲	-8100 g
標準繰り返し性 [5% Max]	5 mg
標準繰り返し性 [Max]	10 mg
標準最小計量値 (USP)	10 g
標準最小計量値 (U=1%, k=2)	1 g
直線性	±20 mg
安定化時間	1,5 s
調整	規格に準拠 (着脱式アダプター)
OIMLクラス	II
感度温度ドリフト	$2 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C} \times \text{Rt}$
物理的パラメータ	
レベリングシステム	- LevelSENSING
ディスプレイ	10" メンブレン式 + バッテリー 赤外線式
納品構成	, , oston , ,
計量皿寸法	195x195 mm
デバイスの寸法	333x206x107 mm
梱包寸法	720x370x274 mm
正味重量	7,2 kg
総重量	9,3 kg
工事中	
保護クラス	IP 43
コンポーネントとソフトウェア	
データベース容量	7
使用上の特徴	
タッチフリー操作	およびバッテリー
通信インターフェース	
通信インターフェース	2xUSB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
電気的パラメータ	
電源	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A : 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C
システム - 周囲条件のモニター (オプション)	THBR 2.0 System, THBR BOX, THB P, THB W, THB S
相対湿度	40% – 80%

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

アクセサリ (Additional Fee)

天秤保管ケース
 防振台
 電源アダプタ
 シガーライターソケット電源ケーブル
 追加モジュール
 USB cable (はかり - プリンタ)
 プロ仕様の計量テーブル
 天秤用保護カバー
 バーコードスキャナ
 RS 232、RS 485 ケーブル

THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター
 粒状体密度測定キット
 レシートプリンタ
 指紋リーダー
 RS 232、RS 485 ケーブル
 天秤用保護カバー
 底部吊り下げ計量
 RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
 RS 232 - RS 485 コンバータ

ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

- E2R Weighing Records (計量記録) [WX-010-0038]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

デバイスの寸法

