



# HX7.4.1500.H9 Paslanmaz Çelik Yer Kantarı, Zemin İçi



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Replaceable unit



ALIBI Memory

## Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler                                     |                   |
|---|-------------------|
| Maksimum yük [Max]  | 1500 kg           |
| Minimum yük [Min]   | 10 kg             |
| Okuma up doğruluğu [d]                                      | 500 g             |
| Yasallaştırma birimi [e]                                    | 500 g             |
| Dara aralığı  | -1500 kg          |
| Ticari amaçla kullanılmayan terazi için maksimum hassasiyet | 100 g             |
| OIML sınıfı   | III               |
| Fiziksel parametreler                                       |                   |
| Display   | 7" graphic colour |

| Fiziksel parametreler    |   |
|--------------------------|---|
| Tartım kefesi boyutları  | 1500×1500 mm  |
| Ambalaj boyutları        | 1600×1600×530 mm  |
| Net ağırlık              | 189,7 kg  |
| Brüt ağırlık             | 231,3 kg  |
| Kablo uzunluğu           | 3 m   |
| İndikatör                | PUE HX7   |
| Düğme sayısı             | 22  |
| Konstrüksiyon            |   |
| IP Sınıfı                | IP 68 construction, IP 66/68 indicator  |
| Klavye                   | membrane  |
| Konstrüksiyon            | Stainless steel AISI304   |
| Haberleşme arayüzler     |   |
| Haberleşme arayüzü       | RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus RTU   |
| Opsiyonel arayüzler      | USB (M12 4P), Ethernet, module RS485, module RS232, module Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RRJ45), EtherNet/IP (RRJ45), 12 IN, 12 OUT, 4-20mA, 0-10V |
| Elektrik parametreleri   |   |
| Güç kaynağı              | 100 – 240 V AC 50/60 Hz   |
| Maksimum güç tüketimi    | 25 W  |
| Opsiyonel güç kaynağı    | 12-24V DC   |
| Çevresel koşullar        |   |
| Çalıştırma sıcaklığı     | -10 ÷ +40 °C  |
| Depolama sıcaklığı       | -10 ÷ +50 °C  |
| Atmosferik nem           | 10% ÷ 80% RH no condensation  |
| Fonksiyonel özellikler   |   |
| Maksimum platform sayısı | 2   |



Extra payment for verification



## Aksesuarlar

RS 232 cables (scale - printer)  
RS 232 cables (scale - ZEBRA printer)  
Teraziye yere batırmak için çerçeve  
Rampa  
Display  
Güç adaptörü  
RS 232, RS 485 cables  
USB kablo (terazi-Epson yazıcı)  
Giriş/Çıkış kabloları



Barkod okuyucu  
Etiket Yazıcısı  
Tartım terminalleri için tutucular  
Klavye  
USB adaptör  
Fiş yazıcı  
Modülleri ek platformları  
RS 232 – USB Converter  
Ek modüller

## Yazılım

• E2R Tartım [WX-010-0099]  
• RAD Key [WX-010-0005]  
• Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]

• E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]  
• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]  
• R-Lab [WX-010-0080]

# Cihaz boyutları



| Scale type      | A [mm] | B [mm] | H [mm] |
|-----------------|--------|--------|--------|
| HX7.4.300.H6    | 800    | 800    | 88 ±2  |
| HX7.4.600.H6    | 800    | 800    | 88 ±2  |
| HX7.4.300.H7    | 1000   | 1000   | 88 ±2  |
| HX7.4.600.H7    | 1000   | 1000   | 88 ±2  |
| HX7.4.1500.H7   | 1000   | 1000   | 88 ±2  |
| HX7.4.1500.H8   | 1200   | 1200   | 88 ±2  |
| HX7.4.3000.H8   | 1200   | 1200   | 111 ±2 |
| HX7.4.1500.H8/9 | 1200   | 1500   | 88 ±2  |
| HX7.4.3000.H8/9 | 1200   | 1500   | 111 ±2 |
| HX7.4.1500.H9   | 1500   | 1500   | 88 ±2  |
| HX7.4.3000.H9   | 1500   | 1500   | 111 ±2 |
| HX7.4.3000.H10  | 1500   | 2000   | 111 ±2 |
| HX7.4.6000.H10  | 1500   | 2000   | 166 ±2 |

\* dimensions in mm