



More information on the website  
[radwag.com/es/info,w1,CJ1](http://radwag.com/es/info,w1,CJ1)

# Báscula multifuncional CY10.150/300.C2.K.M3



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funciones



Dosificación



Desviaciones  
 porcentuales



Contar piezas



Cierre del pesaje máximo



Recetas



Sensores infrarrojos



Pesaje de animales



Control estadístico de  
 calidad



Wi-Fi

## Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	150 / 300 kg
Minima capacidad	1000 g
Legibilidad [d]	50 / 100 g
División de legalización [e]	50 g
Rango de tara	-300 kg
Tiempo de estabilización	2 s
Calibración	externa

Parámetros metrológicos	
Clase OIML	III
Parámetros físicos	
Sistema de nivelación	manual
Pantalla	10" gráfico color pantalla táctil
Longitud del cable	2,5 m
Dimensión de platillo	400×500 mm
Dimensiones de embalaje	720×620×210 mm
Masa neta	12,1 kg
Masa bruta	14,1 kg
Construcción	
Grado de protección	IP 43
Chasis	metal + ABS
Interface de comunicación	
Conectividad	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parámetros eléctricos	
Alimentación	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balanza: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	-10 – +40 °C
Temperatura de almacenamiento	-25 – +70 °C
Multirangos	SI
Características utilidades	
Numero máximo de plataformas en servicio	max.2

**El tiempo de estabilización** depende de las condiciones externas y la dinámica de colocar los pesos en el platillo; especificado para el perfil FAST.

\*El consumo de energía depende de la configuración del terminal y del número y tipo de dispositivos externos conectados.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



## Accesorios

MediaBox  
Plataformas de acero pintada en polvo  
Etiqueta RFID  
Adaptadores de corriente  
Módulos adicionales de la plataforma  
Plataformas de acero pintada en polvo  
Módulos adicionales  
Plataformas en chasis de plástico

Protecciones de seguridad  
Escáner de códigos de barra  
Impresoras de etiquetas  
Cables RS 232, RS 485  
Soportes, brazos  
Lector de huellas dactilares  
Convertidor RS 232 a USB  
Impresoras de recibos

## Programas

• E2R Pesajes [WX-010-0099]

• E2R Registro [WX-010-0038]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

## Dimensiones de aparato

