



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,CJ1


Bilancia multifunzione CY10.150/300.C2.K.M3

WP-125-1011



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



IR sensors



Animal weighing



Statistical Quality Control



Wi-Fi

Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	150 / 300 kg
Portata minima [Min]	1000 g
Divisione [d]	50 / 100 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	50 g
Campo di tara	-300 kg
Tempo di stabilizzazione	2 s
Calibrazione	external

Parametri metrologici	
Classe OIML	III
Parametri fisici	
Sistema di livellamento	manual
Display	10" graphic colour touchscreen
Lunghezza del cavo	2,5 m
Dimensione piatto	400×500 mm
Dimensioni del pacco	720×620×210 mm
Peso net	12,1 kg
Peso lordo	14,1 kg
Costruzione	
Punteggio IP	IP 65 construction, IP 43 terminal
Struttura	steel + ABS
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parametri elettrici	
Alimentatore	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balance: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	-10 – +40 °C
Temperatura di stoccaggio	-25 – +70 °C
Multi scala	YES
Caratteristiche operative	
Numero massimo di piattaforme	max.2

Il tempo di stabilizzazione dipende dalle condizioni esterne e dalla dinamica di posizionamento del carico sul piatto; specificato per il profilo FAST.

*Il consumo di energia dipende dalla configurazione del terminale e dal numero e dal tipo di dispositivi esterni collegati.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



Accessori (Additional Fee)

MediaBox
 Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere
 Tag RFID
 Alimentatore
 Moduli aggiuntivi della piattaforma
 Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere
 Moduli aggiuntivi
 Piattaforme con struttura in materiale plastico

Capottina protettiva per bilance
 Lettore di codici a barre
 stampanti per etichette
 Cavo seriale RS 232, RS 485
 Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio
 Lettore di impronte digitali
 RS 232 – USB Converter
 Stampanti di ricevuta

Software (Additional Fee)

• E2R Weighing [WX-010-0099]

• E2R Weighing Records [WX-010-0038]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

Device dimensions

