



More information on the website  
[radwag.com/fr/info,w1,CNW](http://radwag.com/fr/info,w1,CNW)

# Balance multifonctionnelle CY10.60.C3.K.M3



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonctions

-  Autotest
-  Dosing
-  Percent Weighing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  IR sensors
-  GLP Procedures
-  Animal weighing
-  Pipettes Calibration
-  Air density correction
-  Density determination
-  Differential weighing
-  Ambient conditions monitoring
-  Statistical Quality Control
-  Packaged Goods Control
-  ALIBI Memory
-  Wi-Fi

## Paramètres Techniques

### Paramètres métrologiques

Capacité maximale [Max]	60 kg
Capacité minimale [Min]	400 g

Paramètres métrologiques	
Précision de lecture	20 g
Échelon de légalisation [e]	20 g
Étendue de tare	-60 kg
Précision de lecture maximale pour les balances non vérifiées	2 g
Temps de stabilisation	3 s
Ajustage	externe
Classe de précision OIML	III
Paramètres physiques	
Système de nivellement	manualny
Afficheur	10" graphique couleurs écran tactile
Dimension du plateau	500x700 mm
Dimensions de colis	850x800x270 mm
Masse nette	22,7 kg
Masse brute	26,5 kg
Longueur de câble	2,5 m
Multi - étendue	Oui
Construction	
Degré de protection	IP 43
Boîtier	métal + ABS
Interface de Communication	
Interface de Communication	2xUSB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Paramètres électriques	
Alimentation	12÷15V DC
La consommation d'énergie	1A
Conditions environnementales	
Température du travail	-10 ÷ +40 °C
Température de stockage	-25 ÷ +70 °C
Utilitaire features	
Nombre maximal de plate-formes desservies	max.2

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



## Accessoires

MediaBox  
Platesformes en acier pulvérisé  
Tag RFID  
Alimentateurs  
Modules de plateforme supplémentaires

Écran de protection anti-poussière  
Lecteurs de code-barres  
Imprimantes d étiquettes  
Câbles RS 232, RS 485  
Lecteur d'empreintes digitales

## Software

- E2R Pesages [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- E2R Registre [WX-010-0038]
- Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]
- Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]

## Dimensions d'appareil

