
























More information on the website
radwag.com/it/info,w1,CNW

CY10.60.C3.K.M3 Bilance multifunzione



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

funzioni

-  Autotest
-  Dosing
-  Percent Weighing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  IR sensors
-  GLP Procedures
-  Animal weighing
-  Pipettes Calibration
-  Air density correction
-  Density determination
-  Differential weighing
-  Ambient conditions monitoring
-  Statistical Quality Control
-  Packaged Goods Control
-  ALIBI Memory
-  Wi-Fi

Foglio di calcolo

Parametri metrologici

| | |
|------------------------|-------|
| Capacità massima [Max] | 60 kg |
| Pesata minima | 400 g |

| Parametri metrologici | |
|--|--|
| Accuratezza | 20 g |
| Intervallo di verifica della bilancia [e] | 20 g |
| Intervallo di tara | -60 kg |
| Massima leggibilità per bilance non verificate | 2 g |
| Tempo di stabilizzazione | 3 s |
| Calibrazione | external |
| Classe OIML | III |
| Parametri fisici | |
| Sistema di livellamento | manualny |
| Display | 10" graphic colour touchscreen |
| Dimensioni del piatto di pesata | 500×700 mm |
| Dimensioni del pacco | 850×800×270 mm |
| Peso netto | 22,7 kg |
| Peso lordo | 26,5 kg |
| Lunghezza del cavo | 2,5 m |
| Multi scala | YES |
| Costruzione | |
| Punteggio IP | IP 43 |
| Struttura | steel + ABS |
| Interfaccia di comunicazione | |
| Interfaccia | 2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| Parametri elettrici | |
| Alimentatore | 12÷15V DC |
| Consumo di energia | 1A |
| Environmental conditions | |
| Temperatura di lavoro | -10 ÷ +40 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -25 ÷ +70 °C |
| Caratteristiche operative | |
| Numero massimo di piattaforme | max.2 |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



Accessori

MediaBox
 Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere
 Tag RFID
 Alimentatore
 Moduli aggiuntivi della piattaforma

Capottina protettiva per bilance
 Lettore di codici a barre
 stampanti per etichette
 Cavo seriale RS 232, RS 485
 Lettore di impronte digitali

Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere
Moduli aggiuntivi
Piattaforme con struttura in materiale plastico

RS 232 – USB Converter
Stampanti di ricevuta

Software

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- E2R Weighing Records [WX-010-0038]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

Device dimensions

