



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,CNW

# CY10.60.C3.K.M3 Çok Fonksiyonlu Terazı



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



IR sensors



Animal weighing



Statistical Quality Control



Wi-Fi

## Teknik Veriler

### Metrolojik parametreler

|   |        |
|---|--------|
| Maksimum yük [Max]  | 60 kg  |
| Minimum yük [Min]   | 400 g  |
| Okuma için ruluęu [d]                                      | 20 g   |
| Yasallařtırma birimi [e]                                    | 20 g   |
| Dara aralıęı  | -60 kg |
| Ticari amala kullanılmayan terazi iin maksimum hassasiyet | 2 g    |
| Kararlılık sresi   | 3 s    |

| Metrolojik parametreler    |  |
|----------------------------|--|
| Ayarlama                   | harici   |
| OIML sınıfı                | III  |
| Fiziksel parametreler      |  |
| Tesviye sistemi            | manuel   |
| Display                    | 10" grafik renkli dokunmatik                   |
| Tartım kefesinin boyutları | 500x700 mm                                     |
| Ambalaj boyutları          | 850x800x270 mm                                 |
| Net ağırlık                | 22,7 kg  |
| Brüt ağırlık               | 26,5 kg  |
| Kablo uzunluğu             | 2,5 m  |
| Çok kademeli               | EVET   |
| Konstrüksiyon              |  |
| IP Sınıfı                  | IP 43  |
| Dava                       | metal + ABS                                    |
| Haberleşme arayüzler       |  |
| Haberleşme arayüzü         | 2xUSB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| Elektrik parametreleri     |  |
| Güç kaynağı                | 12÷15V DC                                      |
| Güç tüketimi               | 1A   |
| Çevresel koşullar          |  |
| Çalıştırma sıcaklığı       | -10 ÷ +40 °C                                   |
| Depolama sıcaklığı         | -25 ÷ +70 °C                                   |
| Fonksiyonel özellikler     |  |
| Maksimum platform sayısı   | max.2  |

**Kararlılık süresi** dış koşullara ve kefeye yük yerleştirme dinamiklerine bağlıdır; FAST profili için belirtilmiştir.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



## Aksesuarlar

MediaBox  
Platformları çelik toz boyalı  
RFID etiketleri  
Güç adaptörü  
Modülleri ek platformları  
Platformları çelik toz boyalı  
Ek modüller  
Plastik gövdeli tartım platformları

Koruyucu kapak  
Barkod okuyucu  
Etiket Yazıcısı  
RS 232, RS 485 Kabloları  
Tartım terminalleri için tutucular  
Parmak izi okuyucu  
RS 232 – USB Converter  
Fiş yazıcı

## Yazılım

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

- E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

## Cihaz boyutları

