



radwag.com

# PS 750.X7.PGC 上皿天秤

WK-313-0001



More information on the website  
[radwag.com/ja/info,w1,CRQ](http://radwag.com/ja/info,w1,CRQ)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能



Autotest



Dosing



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



Under-pan weighing



GLP Procedures



Animal weighing



Density determination



Ambient conditions monitoring



Replaceable unit



Statistical Quality Control



Packaged Goods Control



ALIBI Memory



Mass for titrator



Wi-Fi

## データシート

| 計測パラメータ            |  |
|--------------------|--|
| 最大ひょう量 [Max]       | 750 g  |
| 最小荷重               | 0,5 g  |
| 最小表示 [d]           | 0,01 g   |
| 法定計量時の単位 [e]       | 0,01 g   |
| 風袋範囲               | -750 g   |
| 標準最小計量値 (USP)      | 1 g  |
| 標準最小計量値 (U=1%,k=2) | 0,1 g  |
| 繰返し性 (Max)         | 0,0015 g   |
| 繰返し性 (5% Max)      | 0,0005 g   |
| 直線性                | ±0,003 g   |
| 安定化時間              | 2 s  |
| 調整                 | 着脱式アダプター (着脱式アダプター)  |
| OIMLクラス            | II   |
| 感度温度ドリフト           | $2 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C} \times \text{Rt}$                       |
| 物理的パラメータ           |  |
| レベリングシステム          | 自動センタリング   |
| ディスプレイ             | 7" メンブレン式 + バッテリー 赤外線式   |
| 納品構成               | , , , ×1, ×3, .  |
| 計量皿寸法              | 128×128 mm   |
| 梱包寸法               | 545×455×575 mm   |
| 正味重量               | 3,9 kg   |
| 総重量                | 5 kg   |
| 工事中                |  |
| 保護クラス              | IP 43  |
| コンポーネントとソフトウェア     |  |
| データベース容量           | 校正用テーブル,<br>防振台,<br>水温測定用プローブ,<br>排水用シンク,<br>アームレスト,<br>排水容器               |
| 使用上の特徴             |  |
| タッチフリー操作           | およびバッテリー   |
| 通信インターフェース         |  |
| 通信インターフェース         | 2×RS232 <sup>1</sup> , USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi                       |
| 電気的パラメータ           |  |
| 電源                 | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A<br>: 12 – 15V DC 0,8A max |
| 消費電力               | 4 W  |
| 環境条件               |  |
| 動作温度               | +10 – +40 °C   |
| 相対湿度               | 40% – 80%  |

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



## アクセサリ (Additional Fee)

天秤保管ケース  
電源アダプタ  
シガーライターソケット電源ケーブル  
USB cable (はかり - プリンタ)  
粒状体密度測定キット  
バーコードスキャナ  
128x128 mm計量皿付き天びん用防風チャンバー  
防振台  
ディスプレイ

風防  
天秤用保護カバー  
レシートプリンタ  
RS 232、RS 485 ケーブル  
追加モジュール  
底部吊り下げ計量  
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)  
RS 232 - RS 485 コンバータ

## ソフトウェア (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- [WX-010-0173]

- [WX-010-0051]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]