



More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,CWT

Balance dynamique DWT/RC 150/HY



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	150 kg
Capacité minimale [Min]	1 kg
Précision de lecture	50 g
Étendue de tare	-150 kg
Paramètres physiques	
Afficheur	5,7" Resistiv-Farb-Touchscreen
Construction	
Degré de protection	IP 66/67
Interface de Communication	
Interface de Communication	RS232, RS485
Conditions environnementales	
Température du travail	-10 ÷ +40 °C

Utilitaire features

Efficacité max 50 pièces/min

Vitesse 0,1-0,5 m/s



Extra payment for verification

Accessoires

Afficheurs

Lecteurs de cartes à transpondeur

Câbles RS 232 (balance – imprimante ZEBRA)

Lecteurs de code-barres

Imprimantes d'étiquettes

Câbles RS 232, RS 485

Claviers, manipulateurs

Imprimante de tickets de caisse

Câble USB (balance – imprimante)

Software

• Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]

• E2R Dynamiques [WX-010-0055]